

DAS 2620 EXTA

Cappa piatta

per la combinazione con una ventola esterna



- Design classico – pannello in acciaio inox, larghezza 60 cm
- Illuminazione uniforme grazie a listello a LED
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover
- Per il miglior funzionamento – accessori per l'aerazione


Numero EAN: 4002516495499 / Numero di materiale: 11862380 /
Vecchio numero di materiale: 28S2621SD

Modello	
Cappa a pannello piatto	•
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUU 151
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Colore	Acciaio inox
Comfort d'uso	
Comandi elettronici	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	C
Consumo energetico annuo in kWh/anno	109,5
Classe di efficienza fluidodinamica	C
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	1
Illuminazione	
LED	•
Numero x watt	1 x 3,2 W
Intensità luminosa in Lx	310 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Dati tecnici	
Larghezza del corpo cappa in mm	596
Altezza del corpo cappa in mm	36
Profondità del corpo cappa in mm	273
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	10,0
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,5
Spina schuko	•
Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfianto superiore	•
Accessori in dotazione	
Valvola di ritenuta	•
Accessori acquistabili	
Filtro a carboni attivi	Nein

DAS 2620 EXTA

Cappa piatta

per la combinazione con una ventola esterna



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.
Installation drawings