

DAS 4630 Cappa piatta con comandi intuitivi SmartControl



- Design elegante pannello in nero ossidiana, larghezza 60 cm
- Comfort d'uso unico nel suo genere Con@ctivity
- Illuminazione uniforme grazie a listello a LED
- Filtri efficienti Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Funz. a ricircolo con filtro Active AirClean o Longlife AirClean

Numero EAN: 4002516496168 / Numero di materiale: 11862940 / Vecchio numero di materiale: 28S4630BCH

Vecchio numero di materiale: 28S4630BCH	
Promozione anniversario	
Modelli per l'anniversario 125	•
Modello	
Cappa a pannello piatto	•
Struttura e design	
Colore	Nero ossidiana
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUU 151
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
SmartControl	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spegnimento livello booster programmabile	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Saturazione filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione filtri a carbone attivo programmabile	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+++
Motore ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	23,5
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile	1
(dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	
Illuminazione	
LED	•
Numero x watt	1 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	330 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Funzione dimmer	•
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente continua (motore DC)	•
Aria di sfiato	
Potenza aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591	180
Potenza aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591	280
Potenza aria livello 3 (m³/h) secondo EN 61591	400
Potenza di aerazione livello booster (m³/h)	600
Portata aria livello di Booster 2 (m³/h)	720
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-	38,0
3	
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-	48,0
3	



DAS 4630 Cappa piatta con comandi intuitivi SmartControl



Numero EAN: 4002516496168 / Numero di materiale: 11862 Vecchio numero di materiale: 28S4630BCH	940 /
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	56,0
Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	66,0
Potenza sonora livello di Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	70,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	25,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	34,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	42,0
Pressione sonora livello booster (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	53,0
Pressione sonora livello di Booster 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
Ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591	165
Potenza aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591	265
Potenza aria livello intenso (m³/h) secondo EN 61591	585
Potenza aria livello 3 (m³/h) secondo EN 61591	380
Portata aria livello di Booster 2 (m³/h) secondo EN 61591	695
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	43,0
Potenza sonora livello Intenso (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	72,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	53,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	62,0
Potenza sonora livello di Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	77,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	29,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	40,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	48,0
Pressione sonora livello Intenso (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	59,0
Pressione sonora livello di Booster 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	63,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Vetro di sicurezza monostrato (ESG)	•
Dati tecnici	
Larghezza del corpo cappa in mm	596
Altezza del corpo cappa in mm	36
Profondità del corpo cappa in mm	273
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	12,0
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,7
Spina schuko	•
Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650



DAS 4630 Cappa piatta con comandi intuitivi SmartControl




Numero EAN: 4002516496168 / Numero di materiale: 11862940 /

Vecchio numero di materiale: 28S4630BCH

Potenza massima assorbita in kW	0,16
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfiato superiore	•
Allacciamento sfiato superiore Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Diametro manicotto di sfiato in mm	
Diametro manicotto di sfiato in mm Accessori in dotazione	

Míele

DAS 4630 Cappa piatta con comandi intuitivi SmartControl



DAS4630, DAS4631, Installation drawings