

DAS 4930
Cappa piatta
con comandi intuitivi SmartControl



- Design elegante – pannello in nero ossidiana, larghezza 90 cm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Illuminazione uniforme grazie a listello a LED
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Funz. a ricircolo con filtro Active AirClean o Longlife AirClean

Numero EAN: 4002516496250 / Numero di materiale: 11863030 /
Vecchio numero di materiale: 28S4930BCH

Promozione anniversario	
Modelli per l'anniversario 125	•
Modello	
Cappa a pannello piatto	•
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUU 151
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Colore	Nero ossidiana
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
SmartControl	•
Spegnimento livello booster programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Saturazione filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione filtri a carbone attivo programmabile	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+++
Motore ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	23,4
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	1
Illuminazione	
LED	•
Numero x watt	1 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	300 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Funzione dimmer	•
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente continua (motore DC)	•
Aria di sfato	
Potenza aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591	180
Potenza aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591	280
Potenza aria livello 3 (m³/h) secondo EN 61591	400
Potenza di aerazione livello booster (m³/h)	600
Portata aria livello di Booster 2 (m³/h)	720
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	37,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	47,0

DAS 4930
Cappa piatta
con comandi intuitivi SmartControl



Numero EAN: 4002516496250 / Numero di materiale: 11863030 /
Vecchio numero di materiale: 28S4930BCH

Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	55,0
Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	66,0
Potenza sonora livello di Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	70,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	33,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	41,0
Pressione sonora livello booster (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	52,0
Pressione sonora livello di Booster 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	56,0
Ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	165
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	265
Potenza aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	380
Portata aria livello di Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	585
Portata aria livello di Booster 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	695
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	43,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	53,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	61,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	73,0
Potenza sonora livello di Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	77,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	29,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	39,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	48,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	59,0
Pressione sonora livello di Booster 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	63,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Vetro di sicurezza monostrato (ESG)	•
Dati tecnici	
Larghezza del corpo cappa in mm	896
Altezza del corpo cappa in mm	36
Profondità del corpo cappa in mm	273
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650
Peso netto in kg	14,0
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,7
Spina schuko	•



DAS 4930
Cappa piatta
con comandi intuitivi SmartControl



Numero EAN: 4002516496250 / Numero di materiale: 11863030 /
Vecchio numero di materiale: 28S4930BCH

Potenza massima assorbita in kW	0,16
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfiato superiore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Accessori in dotazione	
Valvola di ritenuta	•
Accessori acquistabili	
Filtro a carboni attivi	Nein

DAS 4930
Cappa piatta
con comandi intuitivi SmartControl



DAS4930, DAS4931, Installation drawings