

DAS 8930

Cappa piatta

con comandi SmartControl White per l'incasso in mobili pensile stretti



- Design filigranato – pannello liscio in inox, larghezza 90 cm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Illuminazione uniforme grazie a listello a LED
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Funz. a ricircolo con filtro Active AirClean o Longlife AirClean

Numero EAN: 4002516496113 / Numero di materiale: 11863100 /
Vecchio numero di materiale: 28S8930SCH

Modello	
Cappa a pannello piatto	•
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUU 151
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF 31-P, DKF 31-R
Design	
Colore	Dim. Acciaio inox
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
SmartControl	•
Spegnimento livello booster programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Saturazione filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione filtri a carbone attivo programmabile	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A++
Motore ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	25,2
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	2
Illuminazione	
LED	•
Numero x watt	1 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	270 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Funzione dimmer	•
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente continua (motore DC)	•
Aria di sfianto	
Potenza aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591	190
Potenza aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591	290
Potenza aria livello 3 (m³/h) secondo EN 61591	400
Potenza di aerazione livello booster (m³/h)	630
Portata aria livello di Booster 2 (m³/h)	880
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	35,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	44,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	51,0

DAS 8930

Cappa piatta

con comandi SmartControl White per l'incasso in mobili pensile stretti



Numero EAN: 4002516496113 / Numero di materiale: 11863100 /
Vecchio numero di materiale: 28S8930SCH

Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 62,0

Potenza sonora livello di Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 70,0

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) 21,0

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 30,0

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 37,0

Pressione sonora livello booster (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 48,0

Pressione sonora livello di Booster 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 56,0

Ricircolo

Potenza aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591 175

Potenza aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591 270

Potenza aria livello 3 (m³/h) secondo EN 61591 425

Portata aria livello di Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591 630

Portata aria livello di Booster 2 (m³/h) secondo EN 61591 720

Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 40,0

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 49,0

Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 61,0

Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 71,0

Potenza sonora livello di Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 74,0

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 26,0

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 36,0

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 47,0

Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 57,0

Pressione sonora livello di Booster 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 60,0

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza •

Dati tecnici

Larghezza del corpo cappa in mm 861

Altezza del corpo cappa in mm 60

Profondità del corpo cappa in mm 307

Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm 450

Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm 650

Peso netto in kg 17,0

Lunghezza del cavo elettrico in m 1,7

Spina schuko •

Potenza massima assorbita in kW 0,23

Tensione in V 230

DAS 8930

Cappa piatta

con comandi SmartControl White per l'incasso in mobili pensile stretti





Numero EAN: 4002516496113 / Numero di materiale: 11863100 /
Vecchio numero di materiale: 28S8930SCH

Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfiato superiore	•
Allacciamento sfiato superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Sagoma di montaggio	•
Accessori in dotazione	
Valvola di ritenuta	•
Accessori acquistabili	
Filtro a carboni attivi	Nein

DAS 8930

Cappa piatta

con comandi SmartControl White per l'incasso in mobili pensile stretti



DAS8930, Installation drawings