

DA 9298 W Screen blbo  
Cappa aspirante a parete  
con frontale esclusivo in vetro Blackboard e comandi intuitivi SmartControl



- Forma lineare con 880 mm di largh. e profondità min. di 256 mm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Pannello frontale ribaltabile: per un'aspirazione ottimale
- Illuminazione uniforme grazie a listello a LED
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati

Numero EAN: 4002516529347 / Numero di materiale: 11864240 /  
Vecchio numero di materiale: 28929870CH

<b>Modello</b>	
Cappa aspirante a parete	•
<b>Struttura e design</b>	
Colore	Blackboard
<b>Modalità di funzionamento</b>	
Tipo di guida aria	commutabile
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	Filtro a carbone attivo DKF 29
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
Comandi touch	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Livello booster	2
Spegnimento livello booster programmabile	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Spia saturazione filtro a carbone attivo	•
Pacchetto Silence	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+++
Motore ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	21,3
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	C
<b>Sistema di filtraggio</b>	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	3
<b>Illuminazione</b>	
LED	•
Numero x watt	1 x 3,0 W
Intensità luminosa in Lx	350 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
<b>Aspiratore</b>	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente continua (motore DC)	•
<b>Aria di sfato</b>	
Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	210
Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	300
Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	415
Potenza di aerazione livello booster (m <sup>3</sup> /h)	650
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	38,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	46,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	53,0

DA 9298 W Screen blbo  
Cappa aspirante a parete  
con frontale esclusivo in vetro Blackboard e comandi intuitivi SmartControl



Numero EAN: 4002516529347 / Numero di materiale: 11864240 /  
Vecchio numero di materiale: 28929870CH

Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	63,0
---	------

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	23,0
--	------

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	31,0
--	------

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	38,0
--	------

Pressione sonora livello booster (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	48,0
--	------

#### Ricircolo

Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	175
---	-----

Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	270
---	-----

Potenza aria livello intenso (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	620
---	-----

Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	420
---	-----

Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	40,0
---	------

Potenza sonora livello Intenso (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
---	------

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	49,0
---	------

Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	59,0
---	------

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	26,0
--	------

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	34,0
--	------

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	44,0
--	------

Pressione sonora livello Intenso (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	54,0
--	------

#### Sicurezza

Spegnimento di sicurezza	•
--------------------------	---

Vetro di sicurezza monostrato (ESG)	•
-------------------------------------	---

#### Dati tecnici

Altezza complessiva cappa a sfato e con aspiratore esterno in mm	500
--	-----

Altezza complessiva cappa a ricircolo e con aspiratore esterno in mm	500
--	-----

Altezza complessiva min. cappa a sfato e con aspiratore esterno in mm	500
---	-----

Larghezza del corpo cappa in mm	880
---------------------------------	-----

Altezza complessiva max. cappa a sfato e con aspiratore esterno in mm	500
---	-----

Altezza del corpo cappa in mm	500
-------------------------------	-----

Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm	500
--	-----

Profondità del corpo cappa in mm	260
----------------------------------	-----

Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm	500
--	-----

Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
---	-----

Peso netto in kg	20,0
------------------	------

Lunghezza del cavo elettrico in m	1,5
-----------------------------------	-----

Spina schuko	•
--------------	---

Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650
--	-----

DA 9298 W Screen blbo  
Cappa aspirante a parete  
con frontale esclusivo in vetro Blackboard e comandi intuitivi SmartControl




Numero EAN: 4002516529347 / Numero di materiale: 11864240 /  
Vecchio numero di materiale: 28929870CH

Potenza massima assorbita in kW	0,23
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
<b>Istruzioni di montaggio</b>	
Allacciamento sfiato superiore	•
Allacciamento sfiato superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
<b>Accessori in dotazione</b>	
Manicotto deviatore per ricircolo	•
Valvola di ritenuta	•
<b>Accessori acquistabili</b>	
Filtro a carboni attivi	DKF 29 Kohlefilter
Filtro a carboni attivi rigenerabile	DKF 29-R Kohlefilter

DA 9298 W Screen blbo

Cappa aspirante a parete

con frontale esclusivo in vetro Blackboard e comandi intuitivi SmartControl



DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings