

FN 4844 C

Congelatore da posizionamento libero
con massimo comfort grazie a NoFrost, Click2open e luce a LED.



- Apertura facilitata grazie a Click2open
- Gli alimenti non ghiacciano. Nessuno sbrinamento grazie a NoFrost
- Illum. ideale con LED del vano interno, senza manutenzione
- Chiusura ammortizzata dello sportello con SoftClose
- Più spazio per alimenti particolarmente voluminosi – Box XXL

Numero EAN: 4002516517733 / Numero di materiale: 11953890 /
Vecchio numero di materiale: 37484434EU1

| | |
|--|-----------------------------|
| Categoria apparecchio | |
| Congelatore | • |
| Modello | |
| Apparecchio a posizionamento libero | • |
| Incernieratura sportello | destra |
| Incernieratura sportello modificabile | • |
| Design | |
| Colore scocca | Bianco |
| Colore frontale | Bianco |
| Illuminazione vano congelatore | LED |
| Comfort d'uso | |
| Connessione in rete con Miele@home | • |
| NoFrost | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| Ausilio apertura sportello | Click2open |
| Comandi | |
| Tipo di comandi | FreshTouch |
| Impostazione precisa | Temperatura di congelamento |
| Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore | No |
| SuperFrost | • |
| Numero zone temperatura | 1 |
| Modalità Sabbat | • |
| Modalità Party | • |
| Congelatore/Vano congelatore | |
| Numero cassetti congelatore | 6 |
| di cui box XXL | 1 |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Classe di efficienza energetica (A-G) | C |
| Consumo energetico annuo in kWh | 150,00 |
| Consumo energetico in 24 h in kWh | 0,41 |
| Sicurezza | |
| Funzione di blocco | • |
| Allarme acustico sportello | • |
| Allarme acustico temperatura vano congelatore | • |
| Allarme ottico sportello | • |
| Allarme ottico temperatura | • |
| Indicazione interruzione corrente vano congelatore | • |
| FrostProof | • |
| Dati tecnici | |
| Larghezza apparecchio in mm | 600 |
| Altezza apparecchio in mm | 1655 |
| Profondità apparecchio in mm | 675 |
| Peso in kg | 62,3 |
| Classe climatica | SN-T |
| Vano congelatore 4 stelle in l | 239 |
| Volume utile complessivo in l | 239 |
| Tempo di conservazione in caso di guasto in h | 17 |

FN 4844 C

Congelatore da posizionamento libero
con massimo comfort grazie a NoFrost, Click2open e luce a LED.



Numero EAN: 4002516517733 / Numero di materiale: 11953890 /
Vecchio numero di materiale: 37484434EU1

| | |
|---|--------------------|
| Capacità di congelamento kg/24 h | 17,00 |
| Classe di emissione di rumore aereo (A-D) | B |
| Rumorosità in dB(A) re1pW | 33 |
| Corrente assorbita in milliampere (mA) | 1300 |
| Tensione in V | 220-240 |
| Protezione in A | 10 |
| Numero di fasi | 1 |
| Frequenza in Hz | 50-60 |
| Lunghezza del cavo elettrico in m | 2,1 |
| Sostituire lampadina | Assistenza tecnica |


Accessori in dotazione

Vaschetta per i cubetti di ghiaccio


•

FN 4844 C


Congelatore da posizionamento libero
con massimo comfort grazie a NoFrost, Click2open e luce a LED.



FN4342E, FN4342D, FN4842D, FN4844C, installation (footnote*) (installation drawings)



FN4842D, FN4833C, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote*) (installation drawings)