

FN 4874 C

Congelatore da posizionamento libero  
con massimo comfort grazie a NoFrost, Click2open e luce a LED.



- Apertura facilitata grazie a Click2open
- Gli alimenti non ghiacciano. Nessuno sbrinamento grazie a NoFrost
- Illum. ideale con LED del vano interno, senza manutenzione
- Chiusura ammortizzata dello sportello con SoftClose
- Più spazio per alimenti particolarmente voluminosi – Box XXL

Numero EAN: 4002516517757 / Numero di materiale: 11953910 /  
Vecchio numero di materiale: 37487434EU1

<b>Categoria apparecchio</b>	
Congelatore	•
<b>Modello</b>	
Apparecchio a posizionamento libero	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
<b>Design</b>	
Colore scocca	Bianco
Colore frontale	Bianco
Illuminazione vano congelatore	LED
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione in rete con Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Ausilio apertura sportello	Click2open
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	FreshTouch
Impostazione precisa	Temperatura di congelamento
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
SuperFrost	•
Numero zone temperatura	1
Modalità Sabbat	•
Modalità Party	•
<b>Congelatore/Vano congelatore</b>	
Numero cassetti congelatore	7
di cui box XXL	1
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A–G)	C
Consumo energetico annuo in kWh	159,00
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,43
<b>Sicurezza</b>	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme acustico temperatura vano congelatore	•
Allarme ottico sportello	•
Allarme ottico temperatura	•
Indicazione interruzione corrente vano congelatore	•
FrostProof	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza apparecchio in mm	600
Altezza apparecchio in mm	1855
Profondità apparecchio in mm	675
Peso in kg	67,3
Classe climatica	SN-T
Vano congelatore 4 stelle in l	278
Volume utile complessivo in l	278
Tempo di conservazione in caso di guasto in h	16

FN 4874 C

Congelatore da posizionamento libero  
con massimo comfort grazie a NoFrost, Click2open e luce a LED.



Numero EAN: 4002516517757 / Numero di materiale: 11953910 /  
Vecchio numero di materiale: 37487434EU1

Capacità di congelamento kg/24 h	18,00
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Rumorosità in dB(A) re1pW	33
Corrente assorbita in milliampere (mA)	1300
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,1
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica


**Accessori in dotazione**

Vaschetta per i cubetti di ghiaccio


•

## FN 4874 C


Congelatore da posizionamento libero  
con massimo comfort grazie a NoFrost, Click2open e luce a LED.




FN4372E, FN4372D, FN4872D, FN4874C, FNS4382E, FNS4382E C, FNS4782E bb, FNS4882D, installation (footnote\*) (drawings)



FN4872D, FN4874C, KS4887DD, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)



KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote\*) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (\*footnote)