

FN 4849 C

Congelatore da posizionamento libero XL  
con NoFrost, ampio spazio e un vantaggio nel comfort.



- Apertura facilitata grazie a Click2open
- Gli alimenti non ghiacciano. Nessuno sbrinamento grazie a NoFrost
- Illum. ideale con LED del vano interno, senza manutenzione
- Chiusura ammortizzata dello sportello con SoftClose
- Congelam. rapido e delicato di alimenti: SuperFrost

Numero EAN: 4002516517818 / Numero di materiale: 11953960 /  
Vecchio numero di materiale: 37484934EU1

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Categoria apparecchio</b>   |                             |
| Congelatore  | •                           |
| <b>Modello</b>   |                             |
| Apparecchio a posizionamento libero  | •                           |
| Incernieratura sportello   | destra                      |
| Incernieratura sportello modificabile  | •                           |
| <b>Design</b>  |                             |
| Colore scocca  | Bianco                      |
| Colore frontale  | Bianco                      |
| Illuminazione vano congelatore   | LED                         |
| <b>Comfort d'uso</b>   |                             |
| Connessione in rete con Miele@home   | •                           |
| NoFrost  | •                           |
| VarioRoom  | •                           |
| SoftClose  | •                           |
| Ausilio apertura sportello   | Click2open                  |
| <b>Comandi</b>   |                             |
| Tipo di comandi  | FreshTouch                  |
| Impostazione precisa   | Temperatura di congelamento |
| Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore | No                          |
| SuperFrost   | •                           |
| Numero zone temperatura  | 1                           |
| Modalità Sabbat  | •                           |
| Modalità Party   | •                           |
| <b>Congelatore/Vano congelatore</b>  |                             |
| Numero cassetti congelatore  | 6                           |
| di cui su rotelle  | 4                           |
| <b>Efficienza e sostenibilità</b>  |                             |
| Classe di efficienza energetica (A-G)  | C                           |
| Consumo energetico annuo in kWh  | 166,30                      |
| Consumo energetico in 24 h in kWh  | 0,45                        |
| <b>Sicurezza</b>   |                             |
| Funzione di blocco   | •                           |
| Allarme acustico sportello   | •                           |
| Allarme acustico temperatura vano congelatore  | •                           |
| Allarme acustico temperatura   | •                           |
| Allarme ottico sportello   | •                           |
| Allarme ottico temperatura   | •                           |
| Indicazione interruzione corrente vano congelatore                                     | •                           |
| FrostProof   | •                           |
| <b>Dati tecnici</b>  |                             |
| Profondità nicchia in mm   | 550                         |
| Larghezza apparecchio in mm  | 697                         |
| Altezza apparecchio in mm  | 1655                        |
| Profondità apparecchio in mm   | 760                         |
| Peso in kg   | 82,3                        |
| Vano congelatore 4 stelle in l   | 312                         |
| Volume utile complessivo in l  | 311                         |

FN 4849 C

Congelatore da posizionamento libero XL  
con NoFrost, ampio spazio e un vantaggio nel comfort.



Numero EAN: 4002516517818 / Numero di materiale: 11953960 /  
Vecchio numero di materiale: 37484934EU1

|   |         |
|---|---------|
| Tempo di conservazione in caso di guasto in h | 18      |
| Capacità di congelamento kg/24 h              | 17,00   |
| Classe di emissione di rumore aereo (A-D)     | B       |
| Rumorosità in dB(A) re1pW                     | 34      |
| Corrente assorbita in milliampere (mA)        | 1300    |
| Tensione in V                                 | 220-240 |
| Protezione in A                               | 10      |
| Numero di fasi                                | 1       |
| Frequenza in Hz                               | 50-60   |
| Lunghezza del cavo elettrico in m             | 2,1     |


#### Accessori in dotazione

Vaschetta per i cubetti di ghiaccio


•

## FN 4849 C


Congelatore da posizionamento libero XL  
con NoFrost, ampio spazio e un vantaggio nel comfort.



FN4849D, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)



FN4849D, FN4879D, top view (\*footnote) (installation drawings)



FN4849D, installation (footnote\*) (installation drawings)