

FN 4879 C

Congelatore da posizionamento libero XL
con NoFrost, ampio spazio e un vantaggio nel comfort.



- Apertura facilitata grazie a Click2open
- Gli alimenti non ghiacciano. Nessuno sbrinamento grazie a NoFrost
- Illum. ideale con LED del vano interno, senza manutenzione
- Chiusura ammortizzata dello sportello con SoftClose
- Congelam. rapido e delicato di alimenti: SuperFrost

Numero EAN: 4002516517825 / Numero di materiale: 11953970 /
Vecchio numero di materiale: 37487934EU1

Modello	
Apparecchio a posizionamento libero	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
Design	
Colore scocca	Bianco
Colore frontale	Bianco
Illuminazione vano congelatore	LED
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Ausilio apertura sportello	Click2open
Comandi	
Tipo di comandi	FreshTouch
Impostazione precisa	Temperatura di congelamento
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
SuperFrost	•
Numero zone temperatura	1
Modalità Sabbat	•
Modalità Party	•
Congelatore/Vano congelatore	
Numero cassette congelatore	7
di cui su rotelle	5
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	C
Consumo energetico annuo in kWh	178,00
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,48
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme acustico temperatura vano congelatore	•
Allarme ottico sportello	•
Allarme ottico temperatura	•
Indicazione interruzione corrente vano congelatore	•
FrostProof	•
Dati tecnici	
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza apparecchio in mm	700
Altezza apparecchio in mm	1855
Profondità apparecchio in mm	760
Peso in kg	91,1
Classe climatica	SN-T
Vano congelatore 4 stelle in l	363
Volume utile complessivo in l	363
Tempo di conservazione in caso di guasto in h	19
Capacità di congelamento kg/24 h	19,00

FN 4879 C

Congelatore da posizionamento libero XL
con NoFrost, ampio spazio e un vantaggio nel comfort.



Numero EAN: 4002516517825 / Numero di materiale: 11953970 /
Vecchio numero di materiale: 37487934EU1

Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Rumorosità in dB(A) re1pW	34
Corrente assorbita in milliampere (mA)	1300
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,1


Accessori in dotazione

Vaschetta per i cubetti di ghiaccio


•

FN 4879 C


Congelatore da posizionamento libero XL
con NoFrost, ampio spazio e un vantaggio nel comfort.



FN4879D, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



FN4849D, FN4879D, top view (*footnote) (installation drawings)



FN4879D, installation (footnote*) (installation drawings)