

FN 4879 C

Congelatore da posizionamento libero XL  
con NoFrost, ampio spazio e un vantaggio nel comfort.



- Apertura facilitata grazie a Click2open
- Gli alimenti non ghiacciano. Nessuno sbrinamento grazie a NoFrost
- Illum. ideale con LED del vano interno, senza manutenzione
- Chiusura ammortizzata dello sportello con SoftClose
- Congelam. rapido e delicato di alimenti: SuperFrost

Numero EAN: 4002516517825 / Numero di materiale: 11953970 /  
Vecchio numero di materiale: 37487934EU1

<b>Modello</b>	
Apparecchio a posizionamento libero	•
<b>Design</b>	
Colore scocca	Bianco
Colore frontale	Bianco
Illuminazione vano congelatore	LED
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione in rete con Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Ausilio apertura sportello	Click2open
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	FreshTouch
Impostazione precisa	Temperatura di congelamento
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
SuperFrost	•
Numero zone temperatura	1
Modalità Sabbat	•
Modalità Party	•
<b>Congelatore/Vano congelatore</b>	
Numero cassette congelatore	7
di cui su rotelle	5
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A-G)	C
Consumo energetico annuo in kWh	177,60
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,48
<b>Sicurezza</b>	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme acustico temperatura vano congelatore	•
Allarme acustico temperatura	•
Allarme ottico sportello	•
Allarme ottico temperatura	•
Indicazione interruzione corrente vano congelatore	•
FrostProof	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza nicchia min. in mm	0
Larghezza nicchia max. in mm	0
Altezza nicchia min. in mm	0
Altezza nicchia max. in mm	0
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza apparecchio in mm	700
Altezza apparecchio in mm	1855
Profondità apparecchio in mm	760
Peso in kg	91,8
Vano congelatore 4 stelle in l	363
Volume utile complessivo in l	363

FN 4879 C

Congelatore da posizionamento libero XL  
con NoFrost, ampio spazio e un vantaggio nel comfort.



Numero EAN: 4002516517825 / Numero di materiale: 11953970 /  
Vecchio numero di materiale: 37487934EU1


Tempo di conservazione in caso di guasto in h	19
Capacità di congelamento kg/24 h	19,00
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Rumorosità in dB(A) re1pW	35
Corrente assorbita in milliamperes (mA)	1300
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50

**Accessori in dotazione**


Vaschetta per i cubetti di ghiaccio •

## FN 4879 C


Congelatore da posizionamento libero XL  
con NoFrost, ampio spazio e un vantaggio nel comfort.



FN4879D, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)



FN4849D, FN4879D, top view (installation drawings)



FN4879D, installation (footnote\*) (installation drawings)