

FN 4322 E

Congelatore da posizionamento libero
con NoFrost, SideOpen e box XXL per più comfort.



- Gli alimenti non ghiacciano. Nessuno sbrinamento grazie a NoFrost
- Più spazio per alimenti particolarmente voluminosi – Box XXL
- Design senza maniglie grazie alla conca integrata
- Congelam. rapido e delicato di alimenti: SuperFrost
- Ampliamento flessibile del vano congelatore: VarioRoom

Numero EAN: 4002516572046 / Numero di materiale: 12056570 /
Vecchio numero di materiale: 37432254CH

Categoria apparecchio	
Congelatore	•
Modello	
Apparecchio a posizionamento libero	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
Design	
Colore scocca	Bianco
Colore frontale	Bianco
Comfort d'uso	
NoFrost	•
VarioRoom	•
Ausilio apertura sportello	SideOpen
Comandi	
Tipo di comandi	SensorTouch
Impostazione precisa	Temperatura di congelamento
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
SuperFrost	•
Numero zone temperatura	1
Modalità Sabbat	•
Modalità Party	•
Congelatore/Vano congelatore	
Numero cassette congelatore	5
di cui box XXL	1
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	E
Consumo energetico annuo in kWh	220,60
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,60
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme acustico temperatura vano congelatore	•
Allarme acustico temperatura	•
Allarme ottico sportello	•
Allarme ottico temperatura	•
Indicazione interruzione corrente vano congelatore	•
FrostProof	•
Dati tecnici	
Larghezza apparecchio in mm	600
Altezza apparecchio in mm	1455
Profondità apparecchio in mm	675
Peso in kg	54,2
Classe climatica	SN-T
Vano congelatore 4 stelle in l	200
Volume utile complessivo in l	200
Tempo di conservazione in caso di guasto in h	16
Capacità di congelamento kg/24 h	16,00
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	C

FN 4322 E

Congelatore da posizionamento libero
con NoFrost, SideOpen e box XXL per più comfort.



Numero EAN: 4002516572046 / Numero di materiale: 12056570 /
Vecchio numero di materiale: 37432254CH

Rumorosità in dB(A) re1pW	38
Corrente assorbita in milliampere (mA)	1300
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,1


Accessori in dotazione

Vaschetta per i cubetti di ghiaccio


•

FN 4322 E


Congelatore da posizionamento libero con NoFrost, SideOpen e box XXL per più comfort.




FN4322E, FN4322D, FN4322D ws-1, FN4822D, FN4824C, installation (footnote*) (installation drawings)



K4323FD, K4323ED, K4323DD, FN4322E, FN4322D, FN4322D ws-1, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view (footnote*)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)