

DGC 7250-55

Forno a vapore combinato

per cuocere con o senza vapore e arrostitire con connessione e TasteControl.



- Display con testi chiari e sensori – DirectSensor S
- Risultati eccezionali: tecnologia a vapore MonoSteam
- Impasti super soffici e croste dorate: cottura climatizzata
- Cottura non eccessiva degli alimenti: TasteControl
- Pulizia facile: dotazione PerfectClean

Numero EAN: 4002516610724 / Numero di materiale: 12082140 /
Vecchio numero di materiale: 22725092CH

Modello e design	
Forno a vapore con modalità forno tradizionale	•
PureLine	•
Colore scocca	Edelstahl/CleanSteel
Vantaggi	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Generazione esterna del vapore	•
Modalità di funzionamento	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Arrostimento automatico	•
Cottura al vapore	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Cottura climatizzata	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Aria calda ECO	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Cottura indipendente dalla quantità	•
Funzioni a tempo	•
Visualizzazione dell'ora	•
Timer	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Impostazioni personalizzate	•
Cassetto per gli accessori (opzionale: riscaldabile con modulo HM 01)	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+
Utilizzo del calore residuo	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20

DGC 7250-55

Forno a vapore combinato

per cuocere con o senza vapore e arrostitire con connessione e TasteControl.



Numero EAN: 4002516610724 / Numero di materiale: 12082140 /
Vecchio numero di materiale: 22725092CH

Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by
in rete in min. 20

Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento
in min 20

Comfort di pulizia

Superficie in acciaio inossidabile/CleanSteel •

Vano cottura smaltato trattato con PerfectClean e parete
posteriore rivestita catalitica •

Generatore di vapore esterno •

Resistenza sul piano di fondo per riduzione condensa •

Programmi di pulizia •

Programma di pulizia Ammollo •

Programma di asciugatura del vano cottura •

Griglie estraibili •

Decalcificazione automatica •

Sportello CleanGlass •

Tecnologia a vapore e alimentazione idrica

MonoSteam •

Generatore di vapore potenza in kW 2,20

Serbatoio dell'acqua volume in l 1,0

Tubicino di aspirazione per il prelievo di acqua •

Sicurezza

Sistema di raffreddamento con frontale freddo •

Spegnimento di sicurezza •

Blocco messa in funzione •

Blocco tasti •

Dati tecnici

Volume vano cottura in l 76

Numero di ripiani 5

Identificazione dei ripiani •

Incernieratura sportello unten

Illuminazione vano cottura 1 Halogen-Spot

Temperature min. in modalità forno tradizionale in °C 30

Temperature max. in modalità forno tradizionale in °C 250

Temperature min. in modalità forno a vapore in °C 70

Temperature max. in modalità forno a vapore in °C 100

Larghezza nicchia min. in mm 550

Larghezza nicchia max. in mm 554

Altezza nicchia min. in mm 762

Altezza nicchia max. in mm 765

Profondità nicchia in mm 580

Larghezza apparecchio in mm 548

Larghezza apparecchio in mm 547,7

Larghezza apparecchio in mm 548

Altezza apparecchio in mm 758

Altezza apparecchio in mm 757,6999999999999

Altezza apparecchio in mm 758

Profondità apparecchio in mm 569

Profondità apparecchio in mm 569,3

Profondità apparecchio in mm 569

Peso in kg 51,3

DGC 7250-55

Forno a vapore combinato

per cuocere con o senza vapore e arrostire con connessione e TasteControl.



Numero EAN: 4002516610724 / Numero di materiale: 12082140 /

Vecchio numero di materiale: 22725092CH

Potenza massima assorbita in kW	3,50
Tensione in V	400
Frequenza in Hz	50
Numero di fasi	2
Protezione in A	10
Sostituire lampadina	Servizio clienti
Accessori in dotazione	
Placca con PerfectClean	1
Placca universale con PerfectClean	1
Griglia per cuocere e arrostire con PerfectClean	1
Griglie estraibili con PerfectClean (coppia)	1
Recipienti di cottura forati in acciaio inossidabile	1
Recipienti di cottura non forati in acciaio inossidabile	1
Pastiglie per la decalcificazione	2

Lingue disponibili del display

Lingue disponibili del display mediante Multilingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7250-55

Forno a vapore combinato

per cuocere con o senza vapore e arrostitire con connessione e TasteControl.

