

H 2861-60 B

Forni

nel design versatile con connessione in rete e PerfectClean.



- Display con testi in chiaro con manopole – EasyControl Plus
- Pulizia particolarmente facile -Dotazione PerfectClean
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home
- Risultati perfetti in modo semplice: Programmi automatici
- Per un'eccellente croccantezza: modalità AirFry

Numero EAN: 4002516680741 / Numero di materiale: 12145910 /

Vecchio numero di materiale: 22286114CH

Promozione anniversario	
Modelli per l'anniversario 125	•
Modello	
Colore scocca	Bianco brillante
Struttura e design	
Forno da incasso	•
VitroLine	•
Vantaggi in termini di gusto	
Riscaldamento rapido	•
Modalità di funzionamento	
Aria calda più	•
Calore superiore/inferiore	•
AirFry	•
Cottura intensa	•
Grill ventilato	•
Grill	•
Calore inferiore	•
Aria calda ECO	•
Programmi automatici	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
MultiLingua	•
Visualizzazione dell'ora	•
Timer	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Temperatura proposta	•
Impostazioni personalizzate	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min.	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20

H 2861-60 B

Forni

nel design versatile con connessione in rete e PerfectClean.



Numero EAN: 4002516680741 / Numero di materiale: 12145910 /


Vecchio numero di materiale: 22286114CH

Pulizia semplice	
Vano cottura in PerfectClean e parete posteriore rivestita catalitica	•
Sportello CleanGlass	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco messa in funzione	•
Dati tecnici	
Larghezza apparecchio in mm	595
Volume vano cottura in l	76
Numero di ripiani	5
Numero di ripiani vano cottura 1	5
Numero di ripiani vano cottura 2	5
Identificazione dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	1 spot alogeno
Tensione in V	400
Protezione in A	10
Temperature in °C	30–300
Numero di fasi	2
Temperature min. in °C	30
Temperature max. in °C	300
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min. in mm	590
Altezza nicchia max. in mm	595
Profondità nicchia in mm	550
Altezza apparecchio in mm	596
Profondità apparecchio in mm	568
Peso in kg	42,0
Potenza massima assorbita in kW	3,50
Frequenza in Hz	50
Sostituire lampadina	Cliente
Accessori in dotazione	
Placca con PerfectClean	1
Placca universale con PerfectClean	1
Griglia per cuocere e arrostito	1
Griglie estraibili (coppia)	1
Lingue disponibili del display	
Lingue disponibili del display mediante Multilingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?][?], [?][?][?][?], [?][?][?][?], [?][?][?][?]


H 2861-60 B

Forni


nel design versatile con connessione in rete e PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing