

H 2861-55 BP

Forni

nel design versatile con connessione in rete e pirolisi.



- Display con testi in chiaro con manopole – EasyControl Plus
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolitica
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home
- Risultati perfetti in modo semplice: Programmi automatici
- Apertura e chiusura delicata sportello – SoftOpen & SoftClose

Numero EAN: 4002516680789 / Numero di materiale: 12146110 /
Vecchio numero di materiale: 22286129CH

Promozione anniversario	
Modelli per l'anniversario 125	•
Modello	
Colore scocca	Nero ossidiana
Struttura e design	
Forno da incasso	•
VitroLine	•
Vantaggi in termini di gusto	
Riscaldamento rapido	•
Modalità di funzionamento	
AirFry	•
Programmi automatici	•
Aria calda ECO	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Calore superiore/inferiore	•
Grill ventilato	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Visualizzazione dell'ora	•
Timer	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Impostazioni personalizzate	•
Cassetto per gli accessori (opzionale: riscaldabile con modulo HM 01)	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min.	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Pulizia semplice	
Autopulizia pirolitica	•

H 2861-55 BP

Forni

nel design versatile con connessione in rete e pirolisi.



Numero EAN: 4002516680789 / Numero di materiale: 12146110 /

Vecchio numero di materiale: 22286129CH

Sportello CleanGlass

•

Sicurezza

Sistema di raffreddamento con frontale freddo

•

Spegnimento di sicurezza

•

Blocco messa in funzione

•

Blocco sportello in modalità pirolisi

•

Dati tecnici

Volume vano cottura in l

76

Numero di ripiani

5

Numero di ripiani vano cottura 1

5

Numero di ripiani vano cottura 2

5

Identificazione dei ripiani

•

Illuminazione vano cottura

1 spot alogeno

Temperature in °C

30-300

Temperature min. in °C

30

Temperature max. in °C

300

Misure nicchia (L x H x P) in mm

550-554 x 762-765 x 580

Larghezza nicchia min. in mm

550

Larghezza nicchia max. in mm

554

Altezza nicchia min. in mm

762

Altezza nicchia max. in mm

765

Profondità nicchia in mm

580

Misure apparecchio (L x H x P) in mm

548 x 758 x 569

Larghezza apparecchio in mm

548

Altezza apparecchio in mm

758

Profondità apparecchio in mm

569

Peso in kg

57,4

Potenza massima assorbita in kW

3,60

Tensione in V

400

Frequenza in Hz

50

Protezione in A

10

Numero di fasi

2

Sostituire lampadina

Cliente

Accessori in dotazione

Placca con PerfectClean

1

Placca universale con PerfectClean

1

Griglia per cuocere e arrostiti

1


Griglie estraibili (coppia)

1


H 2861-55 BP

Forni


nel design versatile con connessione in rete e pirolisi.




H2860-55B/BP, H7460-55BP, H7660-55BP, installation drawings




H2860-55B/BP, installation drawing




H2265-1-55B/BP/E/EP, H2860-55B/BP, H7460-55BP, H7660-55BP, installation drawings




built-in H7000-55, installation drawing



built-in H7000-55 build-under, installation drawing



installation H7000 XL-55 CH, installation drawing



side view H7000 XL 55 with drawer build-under, installation drawing, CH