

## G 15790-45 SCVi SL

Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Risparmio aggiunt. 50% max. di elettricità. Allacc. acqua calda
- Tutto asciutto senza residui – Asciugatura AutoOpen
- Apertura e chiusura dello sportello molto leggera – ComfortClose
- Posizione flessibile e sicura – struttura del cesto ExtraComfort

Numero EAN: 4002516609049 / Numero di materiale: 12149320 /  
Vecchio numero di materiale: 21579062CH

<b>Modello</b>	
Lavastoviglie totalmente integrate	•
Lavastoviglie da 45 cm	•
<b>Design</b>	
Colore pannelli	Acciaio inox CleanSteel
Tipo di pannello	Schermo dritto
Tipo di comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a una riga con testi in chiaro
Colore display	bianco
MultiLingua	•
<b>Comfort</b>	
Ausilio chiusura sportello	ComfortClose
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Controllo funzionamento	Spia
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A-G)	C
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumo idrico del programma ECO in litri per ogni esecuzione di programma (ciclo)	7,9
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,55
Consumo energetico del programma ECO in kWh per 100 esecuzioni di programma (cicli)	55
Valori di consumo allacciamento acqua calda nel programma ECO in kWh	0,29
Durata del programma ECO in minuti	210
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	44
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
Allacciamento all'acqua calda	•
Regolazione automatica in base al carico	•
<b>Qualità del risultato</b>	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
SensorDry	•
Asciugatura Turbothermic a ricircolo aria	•
Asciugatura attiva a condensazione	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	
QuickPower Wash	•
ECO	•
Intenso 75 °C	•
Delicato	•
Cura degli apparecchi	•
<b>Opzioni di risciacquo</b>	
IntenseZone	•
Express	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•

## G 15790-45 SCVi SL

Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.




Numero EAN: 4002516609049 / Numero di materiale: 12149320 /  
Vecchio numero di materiale: 21579062CH

<b>Struttura del cestello</b>	
Disposizione delle posate	Cassetto MultiFlex da 45
Struttura del cestello	ExtraComfort 45 cm
Numero coperti standard	9
<b>Sicurezza</b>	
Waterproof-System	•
Sicurezza bimbi	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza nicchia minima in mm	450
Larghezza nicchia massima in mm	450
Altezza nicchia minima in mm	805
Altezza nicchia massima in mm	870
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza apparecchio in mm	448
Altezza apparecchio in mm	805
Profondità apparecchio in mm	550
Profondità apparecchio a sportello aperto in cm	116,5
Peso netto in kg	40,8
Potenza massima assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza del tubo di afflusso idrico in cm	1,50
Lunghezza del tubo di scarico acqua in cm	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
Peso min. pannello frontale in kg	2,0
Peso max. pannello frontale in kg	8,0
<b>Lingue disponibili del display</b>	
Lingue display disponibili mediante MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
<b>Accessori in dotazione</b>	
1 x confezione UltraTabs (20 pezzi)	•
Buono per 1 x confezione di UltraTabs (20 pezzi) oppure 9 confezioni a un prezzo speciale	•

G 15790-45 SCVi SL

Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm  
per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)