

G 15990-45 SCVi SL

Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Risparmio aggiunt. 50% max. di elettricità. Allacc. acqua calda
- Tutto asciutto senza residui – Asciugatura AutoOpen
- Apertura e chiusura dello sportello molto leggera – ComfortClose
- Posizionamento flessibile e sicuro – Cestello MaxiComfort

Numero EAN: 4002516609056 / Numero di materiale: 12149330 /
Vecchio numero di materiale: 21599062CH

| | |
|---|--|
| Modello | |
| Lavastoviglie totalmente integrate | • |
| Lavastoviglie da 45 cm | • |
| Design | |
| Colore pannelli | Acciaio inox CleanSteel |
| Tipo di pannello | Schermo dritto |
| Tipo di comandi | Tasto selezione programmi |
| Display | Display a una riga con testi in chiaro |
| Colore display | bianco |
| MultiLingua | • |
| Comfort | |
| Connessione in rete con Miele@home | • |
| Ausilio chiusura sportello | ComfortClose |
| BrilliantLight | • |
| Indicazione durata residua | • |
| Posticipo avvio fino a 24 h | • |
| Controllo funzionamento | Spia |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Classe di efficienza energetica (A–G) | B |
| Consumo idrico nel programma Automatic in l da | 6,0 |
| Consumo idrico del programma ECO in litri per ogni esecuzione di programma (ciclo) | 7,9 |
| Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh | 0,47 |
| Consumo energetico del programma ECO in kWh per 100 esecuzioni di programma (cicli) | 47 |
| Valori di consumo allacciamento acqua calda nel programma ECO in kWh | 0,23 |
| Durata del programma ECO in minuti | 230 |
| Classe di rumorosità | B |
| Rumorosità in dB(A) | 43 |
| EcoFeedback | • |
| Tecnologia EcoPower | • |
| Igiene testata | • |
| Allacciamento all'acqua calda | • |
| Regolazione automatica in base al carico | • |
| Qualità del risultato | |
| Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita | • |
| SensorDry | • |
| Asciugatura Turbothermic a ricircolo aria | • |
| Asciugatura attiva a condensazione | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programmi di lavaggio | |
| QuickPower Wash | • |
| ECO | • |
| Intenso 75 °C | • |
| Delicato | • |
| Igiene | • |
| Solar Save | • |
| Silence 40 dB(A) | • |
| Pasta/Risotto | • |

G 15990-45 SCVi SL

Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



Numero EAN: 4002516609056 / Numero di materiale: 12149330 /


Vecchio numero di materiale: 21599062CH

| | |
|--|---|
| Senza cestello superiore 65 °C | • |
| Bicchieri da birra acqua calda | • |
| Cura degli apparecchi | • |
| Opzioni di risciacquo | |
| IntenseZone | • |
| Express | • |
| Pulito extra | • |
| Asciugatura extra | • |
| Struttura del cestello | |
| Disposizione delle posate | Cassetto MultiFlex da 45 |
| Supporto per bicchieri FlexCare | 2 |
| Struttura del cestello | MaxiComfort 45 cm |
| Numero coperti standard | 9 |
| Sicurezza | |
| Waterproof-System | • |
| Sicurezza bimbi | • |
| Dati tecnici | |
| Larghezza nicchia minima in mm | 450 |
| Larghezza nicchia massima in mm | 450 |
| Altezza nicchia minima in mm | 805 |
| Altezza nicchia massima in mm | 870 |
| Profondità nicchia in mm | 550 |
| Larghezza apparecchio in mm | 448 |
| Altezza apparecchio in mm | 805 |
| Profondità apparecchio in mm | 550 |
| Profondità apparecchio a sportello aperto in cm | 116,5 |
| Peso netto in kg | 40,8 |
| Potenza massima assorbita in kW | 2,00 |
| Tensione in V | 230 |
| Protezione in A | 10 |
| Numero di fasi | 1 |
| Frequenza elettrica standard | 50 |
| Lunghezza del tubo di afflusso idrico in cm | 1,50 |
| Lunghezza del tubo di scarico acqua in cm | 1,50 |
| Lunghezza del cavo elettrico in m | 1,70 |
| Peso min. pannello frontale in kg | 2,0 |
| Peso max. pannello frontale in kg | 8,0 |
| Lingue disponibili del display | |
| Lingue display disponibili mediante MultiLingua | deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe |
| Accessori in dotazione | |
| 1 x confezione UltraTabs (20 pezzi) | • |
| Buono per 1 x confezione di UltraTabs (20 pezzi) oppure 9 confezioni a un prezzo speciale | • |

G 15990-45 SCVi SL

Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)