


G 15990-45 SCVi SL

Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Risparmiate fino al 50 % di corrente con l'allacciamento acqua calda di Miele
- Un'asciugatura sempre impeccabile: asciugatura AutoOpen di Miele
- Apertura e chiusura dello sportello molto leggera – ComfortClose
- Massima flessibilità e struttura cestello ottimale con i cesti MaxiComfort


Numero EAN: 4002516609056 / Numero di materiale: 12149330 /
Vecchio numero di materiale: 21599062CH

Modello	
Lavastoviglie totalmente integrate	•
Lavastoviglie da 45 cm	•
Design	
Colore pannelli	Acciaio inox.
Tipo di pannello	Schermo dritto
Tipo di comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a una riga con testi in chiaro
Colore display	bianco
MultiLingua	•
Comfort	
Connessione in rete con Miele@home	•
BrilliantLight	•
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Controllo funzionamento	Spia
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	B
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumo idrico del programma ECO in litri per ogni esecuzione di programma (ciclo)	7,9
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,47
Consumo energetico del programma ECO in kWh per 100 esecuzioni di programma (cicli)	47
Valori di consumo allacciamento acqua calda nel programma ECO in kWh	0,23
Durata del programma ECO in minuti	230
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
Allacciamento all'acqua calda	•
Regolazione automatica in base al carico	•
Qualità del risultato	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
Asciugatura AutoOpen	•
SensorDry	•
Asciugatura Turbothermic a ricircolo aria	•
BrilliantGlassCare	•
Programmi di lavaggio	
ECO	•
Intenso 75 °C	•
Delicato	•
QuickPowerWash	•
Igiene	•
Solar Save	•
Silence 40 dB(A)	•
Pasta/Risotto	•
Senza cestello superiore 65 °C	•

G 15990-45 SCVi SL

Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



Numero EAN: 4002516609056 / Numero di materiale: 12149330 /


Vecchio numero di materiale: 21599062CH

Bicchieri da birra acqua calda	•
Cura degli apparecchi	•
Opzioni di risciacquo	
IntenseZone	•
Express	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
Struttura del cestello	
Disposizione delle posate	Cassetto MultiFlex da 45
Supporto per bicchieri FlexCare	2
Struttura del cestello	MaxiComfort 45 cm
Numero coperti standard	9
Sicurezza	
Waterproof-System	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia minima in mm	450
Larghezza nicchia massima in mm	450
Altezza nicchia minima in mm	805
Altezza nicchia massima in mm	870
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza apparecchio in mm	448
Altezza apparecchio in mm	805
Profondità apparecchio in mm	550
Profondità apparecchio a sportello aperto in cm	116,5
Peso netto in kg	40,8
Potenza massima assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza del tubo di afflusso idrico in cm	1,50
Lunghezza del tubo di scarico acqua in cm	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
Peso min. pannello frontale in kg	2,0
Peso max. pannello frontale in kg	8,0
Lingue disponibili del display	
Lingue display disponibili mediante MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
Accessori in dotazione	
1 x confezione UltraTabs (20 pezzi)	•
Buono per 1 confezione di UltraTabs (20 pezzi) oppure 3 confezioni (60 pezzi l'una) a un prezzo speciale	•

G 15990-45 SCVi SL

Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)