

KMDA 7272 FL-U Silence Piano cottura a induzione con aspiratore integrato con motore Silence e 4 zone di cottura singole per funzionamento a ricircolo



- Il silenziosissimo TwolnOne di Miele: motore Silence
- Installazione flessibile Plug&Play o ricircolo aria guidato
- Più spazio 4 zone di cottura rotonde
- Regolazione automatica dei livelli di aspirazione: Con@ctivity
- Comandi compatti con scala numerica – ComfortSelect Plus

Numero EAN: 4002516660026 / Numero di materiale: 12223390 /

Modello Piano cottura a induzione con cappa aspirante integrata • Modalità di funzionamento Ricircolo aria guidato con accessori da acquistare successivamente Ricircolo si a guidato con accessori acquistare successivamente Ricircolo si a guidato con accessori acquistabili separatamente DFK-xxxxx, DUU 1500, DUU 500, DU	Vecchio numero di materiale: 26727279CH		
Modalità di funzionamento Ricircolo aria guidato con accessori da acquistare successivamente Ricircolo aria guidato con accessori acquistabili separatamente Sicircolo aria guidato con accessori acquistabili separatamente Sicircolo aria guidato (installazione Plug&Play) Si Design Ficircolo aria non guidato (installazione Plug&Play) Si Posizione Ficircolo aria non guidato (installazione Plug&Play) Si Posizione Ficircolo aspirato aria (installazione Plug&Play) Ficircolo aria (installazione) Ficirco	Modello		
Ricircolo aria guidato con accessori da acquistare successivamente Ricircolo aria guidato con accessori acquistabili separatamente Ricircolo aria guidato con accessori acquistabili separatamente Ricircolo aria non guidato (installazione Plug&Play) Design Elegante superficie in vetroceramica Incasso a filio Colore della vetroceramica Incasso rialzato Cappa aspirante a filo Colore griglia di copertura Nero Dotazione zone di cottura Numero di zone di cottura Numero di zone di cottura 4 Numero massimo di stoviglie 4 1a zona di cottura/area di cottura Posizione Dimensioni in mm Dotaza Booster max. in W 2a zona di cottura/area di cottura Posizione Dimensioni in mm Dotenza max. in W 2100 Potenza max. in W 2300 4 a zona di cottura/area di cottura Posizione diletro a centura ampliabile Dimensioni in mm Dotanza Booster max. in W 2100 Potenza max. in W 2100 Potenza max. in W 2300 4 a zona di cottura/area di cottura Posizione diletro a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Dotanza booster max. in W 2300 4 a zona di cottura/area di cottura Posizione dietro a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Dotanza booster max. in W 2300 Potenza booster max. in W 2400 Potenza booster max. in W 2500 Comfort d'uso Comf	Piano cottura a induzione con cappa aspirante integrata	•	
Successivamente Ricircolo aria guidato con accessori acquistabili separatamente Ricircolo aria quidato (installazione Plug&Play) Si Design Elegante superficie in vetroceramica Incasso a filo Colore della vetroceramica Incasso rializato Colore griglia di copertura Nero Dotazione zone di cottura Numero di zone di cottura Numero massimo di stoviglie 4 1a zona di cottura/area di cottura Posizione Potenza max. in W 2a zona di cottura ampliabile Dimensioni in mm Potenza Booster max. in W 2100 Potenza max. in W 2300 Potenza max. in W 2300 Potenza max. in W 2100 Potenza max. in W 2300 Potenza max. in W 2100 Potenza max. in W 2300 Potenza max. in W 2100 Potenza max. in W 2100 Potenza max. in W 2300 Potenza max. in W 2100 Potenza max. in W 2100 Potenza max. in W 2300 Potenza max. in W 2100 Potenza max. in W 2100 Potenza max. in W 2300 Potenza max.	Modalità di funzionamento		
separatamente Ricircolo aria non guidato (installazione Plug&Play) Design Elegante superficie in vetroceramica Incasso a filo Colore della vetroceramica Incasso nalzato Cappa aspirante a filo Colore griglia di copertura Numero di zone di cottura Numero di zone di cottura Numero di zone di cottura Numero massimo di stoviglie 4 1a zona di cottura/area di cottua Posizione Dimensioni in mm Diazione zone di cottura Neco Dotazione zone di cottura Numero di zone di cottura Numero di zone di cottura Numero massimo di stoviglie 4 1a zona di cottura/area di cottura Posizione Dimensioni in mm Diazione D	-	Ricircolo	
Design Elegante superficie in vetroceramica • Incasso a filo • Colore della vetroceramica Nero Incasso rialzato • Cappa aspirante a filo • Colore grigila di copertura Nero Dotazione zone di cottura Numero di zone di cottura Numero massimo di stoviglie 4 1a zona di cottura/area di cottura Zona cottura ampliabile Posizione davanti a sinistra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza Booster max. in W 2300 Paz azona di cottura/area di cottura 2 Posizione dietro a sinistra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza Booster max. in W 2100 Potenza max. in W 1400 3a zona di cottura/area di cottura dietro a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza max. in W 2300 Potenza max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura			
Elegante superficie in vetroceramica	Ricircolo aria non guidato (installazione Plug&Play)	Sì	
Incasso a filio Colore della vetroceramica Incasso rialzato Incasso rialzato Cappa aspirante a filo Colore grigila di copertura Nerro Dotazione zone di cottura Numero di zone di cottura Numero di zone di cottura Posizione Ita zona di cottura/area di cottura Posizione Incasso rialzato Incasso rialzato Ottura Numero di zone di cottura Vumero massimo di stoviglie I a zona di cottura/area di cottura Posizione Inpo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ottenza Booster max. in W 23000 2a zona di cottura/area di cottura Posizione Inpo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Of 100-190 Potenza Rooster max. in W 2100 Potenza Booster max. in W 2100 Potenza Booster max. in W 2100 Potenza Booster max. in W 2100 Potenza max. in W 3a zona di cottura/area di cottura Posizione dietro a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Of 110-220 Potenza max. in W 2300 Potenza max. in W 2100 Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore Comfort Select Plus Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Giallo Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go	Design		
Colore della vetroceramica Incasso rialzato Cappa aspirante a filo Colore griglia di copertura Numero di zone di cottura Numero di zone di cottura Numero massimo di stoviglie 1a zona di cottura/area di cottura Posizione Dimensioni in mm Colore a zona di cottura/area di cottura Posizione Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Colore a zona di cottura/area di cottura Posizione Cona cottura ampliabile Dimensioni in mm Colore i spirate di cottura Posizione Cona cottura ampliabile Dimensioni in mm Colore i spirate Dimensio	Elegante superficie in vetroceramica	•	
Incasso rialzato Cappa aspirante a filo Colore griglia di copertura Numero di zone di cottura Numero di zone di cottura A Numero massimo di stoviglie 4 davanti a sinistra Tipo Dotezione zone di cottura Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza Booster max. in W 2300 2a zona di cottura/area di cottura Posizione Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza Booster max. in W 2100 Potenza max. in W 2200 Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza Booster max. in W 2300 Cana cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza Booster max. in W 2100 Potenza max. in W 2300 Cana cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza Booster max. in W 2100 Potenza max. in W 2300 Cona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza max. in W 2300 Potenza Booster max. in W 2300 Potenza Booster max. in W 2300 Potenza Booster max. in W 2000 Potenza Booster max. in W 2100 Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore Comandi tramite tasti sensore Comandi tramite tasti sensore Funzione automatica Con@ctivity • Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go	Incasso a filo	•	
Cappa aspirante a filo Colore griglia di copertura Nero Dotazione zone di cottura Numero di zone di cottura Aumero massimo di stoviglie 1a zona di cottura/area di cottura Posizione Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Potenza Booster max. in W 2100 Potenza Booster max. in W Potenza Booster max. in W 2100 Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza Booster max. in W 2100 Potenza Booster max. in W 2100 Potenza max. in W 3a zona di cottura/area di cottura Posizione dietro a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 3a zona di cottura/area di cottura Posizione dietro a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza max. in W 2300 4a zona di cottura/area di cottura Posizione davanti a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza Booster max. in W 4a zona di cottura/area di cottura Posizione davanti a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 1400 Potenza Booster max. in W 2100 Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore Comfort Select Plus Funzione automatica Con@ctivity • Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Giallo Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go	Colore della vetroceramica	Nero	
Colore griglia di copertura Numero di zone di cottura Numero massimo di stoviglie 1a zona di cottura/area di cottura Posizione Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Potenza Booster max. in W 2100 Potenza Booster max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura Posizione Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza max. in W 2300 Au zona di cottura/area di cottura Posizione Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza max. in W 2300 4a zona di cottura/area di cottura Posizione Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza Booster max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura Posizione Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Comfort d'uso Colore visualizzazione Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go •	Incasso rialzato	•	
Dotazione zone di cottura A	Cappa aspirante a filo	•	
Numero di zone di cottura 4 Numero massimo di stoviglie 4 1a zona di cottura/area di cottura davanti a sinistra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza Booster max. in W 3000 2a zona di cottura/area di cottura dietro a sinistra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza Booster max. in W 2100 Potenza max. in W 1400 3a zona di cottura/area di cottura dietro a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza max. in W 2300 Potenza Booster max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza Booster max. in W 200 Potenza Booster max. in W 2100 Comfort d'uso Comfort Select Plus Comandi tramite tasti sensore Comfort Select Plus Funzione automatica Con@ctivity • Indicazione digi	Colore griglia di copertura	Nero	
Numero massimo di stoviglie 4 1a zona di cottura/area di cottura davanti a sinistra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza Booster max. in W 3000 Potenza max. in W 2300 2a zona di cottura/area di cottura dietro a sinistra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza Booster max. in W 2100 Potenza max. in W 1400 3a zona di cottura/area di cottura a dietro a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza max. in W 2300 Potenza Booster max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura Posizione Posizione davanti a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Posizione davanti a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 2100	Dotazione zone di cottura		
1a zona di cottura/area di cottura Posizione davanti a sinistra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza Booster max. in W 3000 Potenza max. in W 2300 2a zona di cottura/area di cottura Posizione dietro a sinistra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza Booster max. in W 2100 Potenza max. in W 1400 3a zona di cottura/area di cottura Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza max. in W 2300 Potenza Booster max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura davanti a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 2100 Comfort d'uso Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore Comfort Select Plus Funzione automatica Con@ctivity • Indicazione digitale dei livelli di potenza • Colore visualizzazione Giallo <tr< td=""><td>Numero di zone di cottura</td><td>4</td></tr<>	Numero di zone di cottura	4	
Posizione Dimensioni in mm	Numero massimo di stoviglie	4	
Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza Booster max. in W 3000 Potenza max. in W 2300 2a zona di cottura/area di cottura Posizione dietro a sinistra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza Booster max. in W 2100 Potenza Booster max. in W 1400 3a zona di cottura/area di cottura Posizione dietro a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza max. in W 2300 Potenza max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura Posizione diavanti a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura Posizione davanti a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 1400 Potenza max. in W 2100 Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore ComfortSelect Plus Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Giallo Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go	1a zona di cottura/area di cottura		
Dimensioni in mm Potenza Booster max. in W 2300 Potenza max. in W 2300 Pa zona di cottura/area di cottura Posizione Tipo Dimensioni in mm Potenza Booster max. in W 2100 Potenza Booster max. in W 2100 Potenza Booster max. in W 1400 Sa zona di cottura/area di cottura Posizione Tipo Dimensioni in mm Posizione Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Posizione Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Potenza max. in W 2300 Potenza max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura Posizione Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Potenza Booster max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura Posizione Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Potenza max. in W 2100 Confort d'uso Comandi tramite tasti sensore Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Giallo Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go •	Posizione	davanti a sinistra	
Potenza Booster max. in W 2300 Potenza max. in W 2300 Posizione Disposizione Dimensioni in mm Dotenza Booster max. in W 2100 Potenza max. in W 3a zona di cottura/area di cottura Posizione Dimensioni in mm Dotenza Booster max. in W 2300 Potenza Booster max. in W 2000 Posizione Dimensioni in mm Dotenza Booster max. in W 2000 Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go e Idetro a sinistra Zona cottura ampliabile Dietro a destra Tipo Zona cottura ampliabile Diona cottura ampliabile Giallo Dispositivo automatico di inizio cottura	Tipo	Zona cottura ampliabile	
Potenza max. in W 2a zona di cottura/area di cottura Posizione Tipo Dimensioni in mm Potenza Booster max. in W 2a zona di cottura/area di cottura Potenza Booster max. in W Potenza max. in W 1400 3a zona di cottura/area di cottura Posizione Dimensioni in mm Dimensioni i	Dimensioni in mm	Ø 110-220	
Pa zona di cottura/area di cottura Posizione dietro a sinistra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza Booster max. in W 2100 Potenza max. in W 1400 3a zona di cottura/area di cottura Posizione dietro a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza max. in W 2300 Potenza Booster max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura davanti a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 1400 Potenza Booster max. in W 2100 Comfort d'uso Comfort Select Plus Comandi tramite tasti sensore ComfortSelect Plus Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Giallo Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go	Potenza Booster max. in W	3000	
Posizione Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza Booster max. in W Potenza max. in W 1400 3a zona di cottura/area di cottura Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza max. in W 2300 Potenza max. in W 2300 Potenza Booster max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura Posizione davanti a destra Tipo Zona cottura/area di cottura Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 1400 Potenza max. in W 2100 Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Giallo Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go •	Potenza max. in W	2300	
Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza Booster max. in W 2100 Potenza max. in W 1400 3a zona di cottura/area di cottura Posizione dietro a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza max. in W 2300 Potenza Booster max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura Posizione davanti a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 1400 Potenza max. in W 2100 Comfort d'uso Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore ComfortSelect Plus Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Giallo Dispositivo automatico di inizio cottura • Funzione Stop & Go	2a zona di cottura/area di cottura		
Dimensioni in mm Potenza Booster max. in W Potenza max. in W Potenza max. in W 3a zona di cottura/area di cottura Posizione Dimensioni in mm	Posizione	dietro a sinistra	
Potenza Booster max. in W Potenza max. in W 3a zona di cottura/area di cottura Posizione Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza max. in W 2300 Potenza Booster max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura Posizione Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 1400 Potenza Booster max. in W 2100 Comfort d'uso Comfort d'uso Comfort d'uso Comfort de jitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go •	Tipo	Zona cottura ampliabile	
Potenza max. in W 3a zona di cottura/area di cottura Posizione Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza max. in W 2300 Potenza Booster max. in W 4a zona di cottura/area di cottura Posizione davanti a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 1400 Potenza max. in W 1400 Potenza Booster max. in W 2100 Comfort d'uso Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Giallo Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go dietro a destra Zona cottura ampliabile davanti a destra 1400 2100 Comfort d'uso Comfort d'uso Comfort d'uso Comfort d'uso Giallo	Dimensioni in mm	Ø 100-190	
Posizione dietro a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza max. in W 2300 Potenza Booster max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura Posizione davanti a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 1400 Potenza Booster max. in W 2100 Comfort d'uso Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore ComfortSelect Plus Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go • Confort Select Plus Giallo Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go • Confort Select Plus Funzione Stop & Go	Potenza Booster max. in W	2100	
Posizione Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza max. in W 2300 Potenza Booster max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura Posizione davanti a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 1400 Potenza Booster max. in W 2100 Comfort d'uso Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go i dilo i dietro a destra Zona cottura ampliabile davanti a destra 2300 4 a zona di cottura/area di cottura	Potenza max. in W	1400	
Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 110-220 Potenza max. in W 2300 Potenza Booster max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura Posizione davanti a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 1400 Potenza Booster max. in W 2100 Comfort d'uso Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore ComfortSelect Plus Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Giallo Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go •	3a zona di cottura/area di cottura		
Dimensioni in mm Potenza max. in W 2300 Potenza Booster max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura Posizione Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 1400 Potenza Booster max. in W 2100 Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go • 110-220 2300 400 1400 2000 Cona cottura ampliabile 2100 2100 Comfort d'uso Comfort d'uso Comfort d'uso Giallo Giallo Funzione Stop & Go	Posizione	dietro a destra	
Potenza max. in W Potenza Booster max. in W 3000 4a zona di cottura/area di cottura Posizione davanti a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 1400 Potenza Booster max. in W 2100 Comfort d'uso Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore ComfortSelect Plus Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Giallo Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go •	Tipo		
Potenza Booster max. in W 4a zona di cottura/area di cottura Posizione davanti a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 1400 Potenza Booster max. in W 2100 Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Giallo Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go •	Dimensioni in mm	Ø 110-220	
4a zona di cottura/area di cottura Posizione davanti a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 1400 Potenza Booster max. in W 2100 Comfort d'uso ComfortSelect Plus Funzione automatica Con@ctivity • Indicazione digitale dei livelli di potenza • Colore visualizzazione Giallo Dispositivo automatico di inizio cottura • Funzione Stop & Go •	Potenza max. in W	2300	
Posizione davanti a destra Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 1400 Potenza Booster max. in W 2100 Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore ComfortSelect Plus Funzione automatica Con@ctivity • Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Giallo Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go davanti a destra Zona cottura ampliabile € 1400 Comfort d'uso Comfort d'uso Comfort d'uso Giallo Funzione Stop & Go •		3000	
Tipo Zona cottura ampliabile Dimensioni in mm Ø 100-190 Potenza max. in W 1400 Potenza Booster max. in W 2100 Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore ComfortSelect Plus Funzione automatica Con@ctivity • Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Giallo Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go •	4a zona di cottura/area di cottura		
Dimensioni in mm Potenza max. in W 1400 Potenza Booster max. in W 2100 Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go	Posizione	davanti a destra	
Potenza max. in W 2100 Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore ComfortSelect Plus Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Giallo Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go 1400 Comfort d'uso Comfort Select Plus • Giallo • Giallo • Funzione Stop & Go •	Tipo	Zona cottura ampliabile	
Potenza Booster max. in W Comfort d'uso Comandi tramite tasti sensore ComfortSelect Plus Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go 2100 ComfortSelect Plus 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Dimensioni in mm	Ø 100-190	
Comfort d'uso Comfort Select Plus Comandi tramite tasti sensore ComfortSelect Plus Funzione automatica Con@ctivity ● Indicazione digitale dei livelli di potenza ● Colore visualizzazione Giallo Dispositivo automatico di inizio cottura ● Funzione Stop & Go ●	Potenza max. in W		
Comandi tramite tasti sensore Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go ComfortSelect Plus Giallo Giallo Funzione Stop & Go		2100	
Funzione automatica Con@ctivity Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go •	Comfort d'uso		
Indicazione digitale dei livelli di potenza Colore visualizzazione Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go Giallo • Giallo •			
Colore visualizzazione Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go Giallo	Funzione automatica Con@ctivity		
Dispositivo automatico di inizio cottura Funzione Stop & Go •			
Funzione Stop & Go •		Giallo	
	<u> </u>	-	
Funzione Recall •			
	Funzione Recall		



KMDA 7272 FL-U Silence Piano cottura a induzione con aspiratore integrato con motore Silence e 4 zone di cottura singole per funzionamento a ricircolo



Numero EAN: 4002516660026 / Numero di materiale: 12223	3390 /
Vecchio numero di materiale: 26727279CH	
Spegnimento automatico	•
Riconoscimento pentola costante	•
Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici)	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro a carboni attivi	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Timer	•
Mantenere al caldo	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Motore ECO	•
Pulizia semplice	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	1
Ricircolo	
Portata aria livello min. (m³/h) secondo EN 61591	145
Portata aria livello max. (m³/h) secondo EN 61591	465
Potenza aria livello intenso (m³/h) secondo EN 61591	510
Potenza sonora livello min. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Potenza sonora livello Intenso (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	70,0
Pressione sonora livello min. (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	34,0
Pressione sonora livello max. (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	55,0
Pressione sonora livello Intenso (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco messa in funzione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Indicazione tempo residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	800
Dimensioni in mm (altezza)	200
Dimensioni in mm (profondità)	520
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	780
Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	500
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	200
Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo	780
Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	500
Peso in kg	15
Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo	804
Tribara intagilo obterrio in ritiri	<u> </u>



KMDA 7272 FL-U Silence Piano cottura a induzione con aspiratore integrato con motore Silence e 4 zone di cottura singole per funzionamento a ricircolo

Adattatore Plug&Play



Numero EAN: 4002516660026 / Numero di materiale: 12223390 /
Vecchio numero di materiale: 26727279CH

Potenza massima assorbita in kW 7,50

Tensione in V 230

Frequenza in Hz 50-60

Lunghezza del cavo elettrico in m 1,6

Accessori in dotazione

Cavo di allacciamento Sì


Filtro a carboni attivi per ricircolo aria

Míele

KMDA 7272 FL-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato con motore Silence e 4 zone di cottura singole per funzionamento a ricircolo

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	-	-
KMDA 7272 FR-U	-	√	11
KMDA 7272 FL-A	✓	-	-
KMDA 7272 FL-U	_	1	//





800 4 196 780°3 100 3 114 114 1177 1777


KMDA7272FL/FR - Operating options

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Installation drawing








KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

(Installation drawing)


 $\label{eq:KMDA7272FL} \mbox{KMDA7473FL} - \mbox{Side view lying on top}, \\ \mbox{Plug\&Play} - \mbox{Installation drawing}$

 $\label{eq:mdata} \footnotesize \mbox{KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug\&Play (Installation drawing)}$



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing 600+x





KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing


Miele

KMDA 7272 FL-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato con motore Silence e 4 zone di cottura singole per funzionamento a ricircolo










KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 2 Basis – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis - drawing










KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing







KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 13 Circulating air - drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing



KMDA 7272 FL-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato con motore Silence e 4 zone di cottura singole per funzionamento a ricircolo



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing