

KMDA 7272 FL-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e 4 zone di cottura singole per funzionamento a ricircolo



- Il silenziosissimo TwoInOne di Miele: motore Silence
- Installazione flessibile – Plug&Play o ricircolo aria guidato
- Più spazio – 4 zone di cottura rotonde
- Regolazione automatica dei livelli di aspirazione: Con@ctivity
- Comandi compatti con scala numerica – ComfortSelect Plus

Numero EAN: 4002516660026 / Numero di materiale: 12223390 /
Vecchio numero di materiale: 26727279CH

Modello	
Piano cottura a induzione con cappa aspirante integrata	•
Modalità di funzionamento	
Ricircolo aria guidato con accessori da acquistare successivamente	Ricircolo
Ricircolo aria guidato con accessori acquistabili separatamente	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Ricircolo aria non guidato (installazione Plug&Play)	Sì
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso rialzato	•
Cappa aspirante a filo	•
Colore griglia di copertura	Nero
Dotazione zone di cottura	
Numero di zone di cottura	4
Numero massimo di stoviglie	4
1a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 110-220
Potenza Booster max. in W	3000
Potenza max. in W	2300
2a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 100-190
Potenza Booster max. in W	2100
Potenza max. in W	1400
3a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a destra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 110-220
Potenza max. in W	2300
Potenza Booster max. in W	3000
4a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a destra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 100-190
Potenza max. in W	1400
Potenza Booster max. in W	2100
Comfort d'uso	
Comandi tramite tasti sensore	ComfortSelect Plus
Funzione automatica Con@ctivity	•
Indicazione digitale dei livelli di potenza	•
Colore visualizzazione	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Stop & Go	•

KMDA 7272 FL-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

con motore Silence e 4 zone di cottura singole per funzionamento a ricircolo



Numero EAN: 4002516660026 / Numero di materiale: 12223390 /
Vecchio numero di materiale: 26727279CH

Funzione Recall	•
Spegnimento automatico	•
Riconoscimento pentola costante	•
Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici)	•
Spia saturazione filtro a carboni attivi	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Timer	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Motore ECO	•
Motore Silence	•
Pulizia semplice	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	1
Ricircolo	
Portata aria livello min. (m ³ /h) secondo EN 61591	145
Portata aria livello max. (m ³ /h) secondo EN 61591	465
Portata aria livello di Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	510
Potenza sonora livello min. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello min. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	34,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	70,0
Pressione sonora livello max. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	55,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco messa in funzione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Indicazione tempo residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	800
Dimensioni in mm (altezza)	200
Dimensioni in mm (profondità)	520
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	780
Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	500
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	200
Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo	780
Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	500
Peso in kg	15
Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo	804

KMDA 7272 FL-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e 4 zone di cottura singole per funzionamento a ricircolo




Numero EAN: 4002516660026 / Numero di materiale: 12223390 /
Vecchio numero di materiale: 26727279CH

Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo	524
Potenza massima assorbita in kW	7,50
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,6
Accessori in dotazione	
Cavo di allacciamento	Si
Filtro a carboni attivi per ricircolo aria	•
Adattatore Plug&Play	•


KMDA 7272 FL-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato con motore Silence e 4 zone di cottura singole per funzionamento a ricircolo

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7272FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7272 FL-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato


con motore Silence e 4 zone di cottura singole per funzionamento a ricircolo




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

KMDA 7272 FL-U Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

con motore Silence e 4 zone di cottura singole per funzionamento a ricircolo



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing