

## KMDA 7473 FL-A Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e due aree Flex per funzionamento a evacuazione



- Il silenziosissimo TwoInOne di Miele: motore Silence
- Molto spazio – 4 ampie zone di cottura incl. 2 aree Flex
- Regolazione automatica dei livelli di aspirazione: Con@ctivity
- Comandi compatti con scala numerica – ComfortSelect Plus
- Adatto a installazioni flessibili &aria di sfato

Numero EAN: 4002516656975 / Numero di materiale: 12223400 /  
Vecchio numero di materiale: 26747378CH

<b>Modello</b>	
Piano cottura a induzione con cappa aspirante integrata	•
<b>Modalità di funzionamento</b>	
Aria di sfato guidata con accessori da acquistare successivamente	DFK-xxxx, DMK 150-1
Ricircolo aria non guidata (installazione Plug&Play)	No
<b>Design</b>	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso rialzato	•
Cappa aspirante a filo	•
Colore griglia di copertura	Acciaio inossidabile
<b>Dotazione zone di cottura</b>	
Numero di zone di cottura	4
Numero delle aree di cottura	2
Numero massimo di stoviglie	4
<b>Zone di cottura PowerFlex</b>	
Numero	4
Tipo	Zona di cottura Flex
Diametro in mm	Ø 110-210
Potenza in W	2100
Booster in W	3000
<b>1a zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	sinistra
Tipo	Area di cottura Flex
Dimensioni in mm	210x420
Potenza Booster max. in W	3700
Potenza max. in W	3000
<b>2a zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	destra
Tipo	Zona di cottura Flex
Dimensioni in mm	210x420
Potenza Booster max. in W	3700
Potenza max. in W	3000
<b>Comfort d'uso</b>	
Miele@home	•
Comandi tramite tasti sensore	ComfortSelect Plus
Funzione automatica Con@ctivity 3.0	•
Indicazione digitale dei livelli di potenza	•
Colore visualizzazione	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Riconoscimento pentola costante	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Stop & Go	•
Funzione Recall	•
Spegnimento automatico	•
Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici)	•
Spia saturazione filtro a carboni attivi	•

KMDA 7473 FL-A Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e due aree Flex per funzionamento a evacuazione



Numero EAN: 4002516656975 / Numero di materiale: 12223400 /  
Vecchio numero di materiale: 26747378CH

Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Protezione per la pulizia	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Timer	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+
Motore ECO	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	31,5
Motore Silence	•
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	-
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
<b>Pulizia semplice</b>	
Vetroceramica facile da pulire	•
<b>Sistema di filtraggio</b>	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	1
<b>Aria di sfiato</b>	
Portata aria livello min. (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	195
Portata aria livello max. (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	530
Potenza aria livello intenso (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	610
Potenza di aerazione livello booster (m <sup>3</sup> /h)	610
Potenza sonora livello min. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	41,0
Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	64,0
Potenza sonora livello Intenso (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	67,0
Pressione sonora livello min. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	27,0
Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	67,0
Pressione sonora livello max. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	50,0
Pressione sonora livello Intenso (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	53,0
Pressione sonora livello booster (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	53,0
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco messa in funzione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Indicazione tempo residuo	•
Collegamento per interruttore contatto finestra	•
<b>Dati tecnici</b>	
Dimensioni in mm (larghezza)	800
Dimensioni in mm (altezza)	200
Dimensioni in mm (profondità)	520
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	780

KMDA 7473 FL-A Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e due aree Flex per funzionamento a evacuazione




Numero EAN: 4002516656975 / Numero di materiale: 12223400 /  
Vecchio numero di materiale: 26747378CH

Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	500
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	200
Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo	780
Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	500
Peso in kg	15
Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo	804
Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo	524
Potenza massima assorbita in kW	7,50
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,6
<b>Accessori in dotazione</b>	
Cavo di allacciamento	Sì


## KMDA 7473 FL-A Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato con motore Silence e due aree Flex per funzionamento a evacuazione

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	-	-
KMDA 7473 FR-U	-	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	-	-
KMDA 7473 FL-U	-	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7473FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing






KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

## KMDA 7473 FL-A Silence


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e due aree Flex per funzionamento a evacuazione




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
2 Basis – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant  
3 Basis – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
9 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
12 Exhaust air – drawing

