

WSI 800-63 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

Con TwinDos e Single Wash per cicli a risparmio di energia e tempo.



- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti
- Esclusiva gamma CapDosing per un'ampia varietà di macchie e tessuti
- Display e pratici comandi sensibili al tatto: ComfortSensor
- Miele@home – connessione intelligente per più possibilità*

* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.

Numero EAN: 4002516664703 / Numero di materiale: 12257070 /
Vecchio numero di materiale: 11SI8631CH

Promozione anniversario	
125 Gala Edition	•
Promozione anniversario	
Modelli per l'anniversario 125	•
Modello	
Impilabile a colonna	•
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
Modello	
Marchio prodotto	W1 White Edition
Lavatrici a carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità di centrifuga max.	1600
Stop con acqua	•
Funzione "No centrifuga"	•
Design	
Colore scocca	bianco loto
Colore pannelli	bianco loto
Design dello sportello	Nero ossidiana con anello bianco
Colore selettore	Bianco loto
Tipo di pannello	inclinato di 5°
Tipo di comandi	Selettore girevole
Display	Sensore Comfort bianco, 1 riga
Prestazioni di lavaggio	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio esatto CapDosing	•
Opzione Macchie	•
Igiene testata contro virus	•
Tratt. delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9,0
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
MultiLingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumo energetico ponderato per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	49
Consumo idrico ponderato per ciclo in l	48
Classe di efficienza della centrifuga	A
Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifuga)	A

WSI 800-63 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

Con TwinDos e Single Wash per cicli a risparmio di energia e tempo.



Numero EAN: 4002516664703 / Numero di materiale: 12257070 /
Vecchio numero di materiale: 11SI8631CH

Emissione di rumore aereo durante la centrifuga in dB(A) re 1 pW 68

Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	199
--	-----

Potenza assorbita in modo spento in W	0,40
---------------------------------------	------

Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	0,80
---	------

EcoFeedback	•
-------------	---

Lavaggio a basse temperature "freddo" e "20 °C"	•
---	---

Regolazione automatica in base al carico	•
--	---

Flussometro	•
-------------	---

Regolazione della schiuma	•
---------------------------	---

Motore ProfiEco	•
-----------------	---

Programmi di lavaggio

QuickPower Wash	•
-----------------	---

Automatic plus	•
----------------	---

Cotone	•
--------	---

Lava/Indossa	•
--------------	---

Delicati	•
----------	---

Camicie	•
---------	---

Seta (lavaggio a mano)	•
------------------------	---

Lana (lavaggio a mano)	•
------------------------	---

Express 20	•
------------	---

Capi scuri/Jeans	•
------------------	---

Capi outdoor	•
--------------	---

Impermeabilizzare	•
-------------------	---

Abbigliamento sportivo	•
------------------------	---

Trapunte e Piumoni	•
--------------------	---

Cuscini	•
---------	---

Piumini	•
---------	---

Tende	•
-------	---

Igiene cotone	•
---------------	---

Pulizia dell'apparecchio	•
--------------------------	---

Cotone freccia	•
----------------	---

Biancheria nuova	•
------------------	---

Solo risciacquo/Inamidare	•
---------------------------	---

Scarico/Centrifuga	•
--------------------	---

ECO 40-60	•
-----------	---

Extra di lavaggio

SingleWash	•
------------	---

Breve	•
-------	---

Ammollo	•
---------	---

Prelavaggio	•
-------------	---

+Acqua	•
--------	---

Risciacquo supplementare	•
--------------------------	---

Silence	•
---------	---

Pre-stiratura con vapore	•
--------------------------	---

Segnale acustico	•
------------------	---

AllergoWash	•
-------------	---

Qualità

Contrappesi in ghisa grigia	•
-----------------------------	---

WSI 800-63 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

Con TwinDos e Single Wash per cicli a risparmio di energia e tempo.



Numero EAN: 4002516664703 / Numero di materiale: 12257070 /

Vecchio numero di materiale: 11SI8631CH

Sicurezza	
Sistema di protezione idrica	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	596
Dimensioni in mm (altezza)	850
Dimensioni in mm (profondità)	643
Profondità apparecchio con sportello aperto in mm	1077
Peso in kg	94
Potenza massima assorbita in kW	4,40
Tensione in V	230, 400
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2
Accessori in dotazione	
3 capsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•
Lingue disponibili del display	
Lingue display disponibili mediante MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WSI 800-63 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:


Con TwinDos e Single Wash per cicli a risparmio di energia e tempo.



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm