

FN 4824 C

Congelatore da posizionamento libero
con massimo comfort grazie a NoFrost, Click2open e luce a LED.



- Apertura facilitata grazie a Click2open
- Gli alimenti non ghiacciano. Nessuno sbrinamento grazie a NoFrost
- Illum. ideale con LED del vano interno, senza manutenzione
- Chiusura ammortizzata dello sportello con SoftClose
- Più spazio per alimenti particolarmente voluminosi – Box XXL

Numero EAN: 4002516701460 / Numero di materiale: 12336550 /
Vecchio numero di materiale: 37482434EU1

Categoria apparecchio	
Congelatore	•
Modello	
Apparecchio a posizionamento libero	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
Design	
Colore scocca	Bianco
Colore frontale	Bianco
Illuminazione vano congelatore	LED
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Ausilio apertura sportello	Click2open
Comandi	
Tipo di comandi	FreshTouch
Impostazione precisa	Temperatura di congelamento
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
SuperFrost	•
Numero zone temperatura	1
Modalità Sabbat	•
Modalità Party	•
Congelatore/Vano congelatore	
Numero cassetti congelatore	5
di cui box XXL	1
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	C
Consumo energetico annuo in kWh	142,00
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,38
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme acustico temperatura vano congelatore	•
Allarme ottico sportello	•
Allarme ottico temperatura	•
Indicazione interruzione corrente vano congelatore	•
FrostProof	•
Dati tecnici	
Larghezza apparecchio in mm	600
Altezza apparecchio in mm	1450
Profondità apparecchio in mm	675
Peso in kg	57,6
Classe climatica	SN-T
Vano congelatore 4 stelle in l	200
Volume utile complessivo in l	199
Tempo di conservazione in caso di guasto in h	16

FN 4824 C

Congelatore da posizionamento libero
con massimo comfort grazie a NoFrost, Click2open e luce a LED.



Numero EAN: 4002516701460 / Numero di materiale: 12336550 /
Vecchio numero di materiale: 37482434EU1

Capacità di congelamento kg/24 h	16,00
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Rumorosità in dB(A) re1pW	33
Corrente assorbita in milliampere (mA)	1300
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,1
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica


Accessori in dotazione

Vaschetta per i cubetti di ghiaccio


•

FN 4824 C


Congelatore da posizionamento libero
con massimo comfort grazie a NoFrost, Click2open e luce a LED.



FN4322C, FN4322E, FN4322D, FN4322D ws-1,
FN4822D, FN4824C, installation (footnote*) (installation
drawings)



FN4824C, FN 4822D, installation sketch (footnote*)
(installation drawings)



KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote*)
(installation drawings)