

H 7840-60 BPX 125 Gala Ed  
Forno compatto senza maniglia  
design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



- Grande display Touch con sensore prossimità – M Touch+MotionReact
- Pietanze sempre e ovunque sotto controllo: fotocamera nel vano
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolisi e PyroFit
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home

Numero EAN: 4002516751403 / Numero di materiale: 12346450 /  
Vecchio numero di materiale: 22784085CH

<b>Promozione anniversario</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Promozione anniversario</b>	
Modelli per l'anniversario 125	•
<b>Modello</b>	
Colore scocca	Nero ossidiana opaco
<b>Struttura e design</b>	
Forno da incasso	•
ArtLine	•
Senza maniglia	•
<b>Vantaggi in termini di gusto</b>	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Sonda termometrica	senza filo
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•
<b>Modalità di funzionamento</b>	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per ogni paese	•
Arrostimento automatico	•
Aria calda ECO	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Cottura climatizzata	•
Cottura climatizzata con Aria calda più	•
Cottura climatizzata con Calore superiore/inferiore	•
Cottura climatizzata con Cottura intensa	•
Cottura climatizzata con Arrostimento automatico	•
Cottura a basse temperature	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Applicazioni speciali	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione con Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: luce on con avvicinamento	•
MotionReact: display on con avvicinamento	•
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento	•
MotionReact: rilevamento frontali mobili	•
Fotocamera nel vano cottura	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•

H 7840-60 BPX 125 Gala Ed  
Forno compatto senza maniglia  
design versatile con sonda termometrica e BrilliantLight.



Numero EAN: 4002516751403 / Numero di materiale: 12346450 /  
Vecchio numero di materiale: 22784085CH

MultiLingua	•
MyMiele	•
Funzione Aiuto	•
Immissioni di vapore programmabili nel tempo	•
Segnali acustici polifonici	•
Visualizzazione dell'ora	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi personalizzati	•
Impostazioni personalizzate	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A++
Utilizzo automatico del calore residuo	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min.	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
<b>Pulizia semplice</b>	
Autopulizia pirolitica	•
Catalizzatore	•
Resistenza grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco messa in funzione	•
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
Blocco tasti	•
<b>Dati tecnici</b>	
Volume vano cottura in l	49
Numero di ripiani	3
Numero di ripiani vano cottura 1	3
Numero di ripiani vano cottura 2	3
Identificazione dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	BrilliantLight
Temperature in °C	30-300
Temperature min. in °C	30


H 7840-60 BPX 125 Gala Ed  
Forno compatto senza maniglia  
design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.




Numero EAN: 4002516751403 / Numero di materiale: 12346450 /  
Vecchio numero di materiale: 22784085CH

Temperature max. in °C	300
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min. in mm	450
Altezza nicchia max. in mm	452
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza apparecchio in mm	595
Altezza apparecchio in mm	456
Profondità apparecchio in mm	568
Peso in kg	38,0
Potenza massima assorbita in kW	3,20
Tensione in V	400
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	10
Numero di fasi	2
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica
<b>Accessori in dotazione</b>	
Placca con PerfectClean	1
Placca universale con PerfectClean	1
Buono per un'estensione di garanzia di 125 settimane	1
Griglia per cuocere e arrostiture PyroFit	1
Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (coppia)	1
Sonda termometrica senza cavo	1
Griglie estraibili con PyroFit (coppia)	1
Pastiglie per la decalcificazione	2
<b>Lingue disponibili del display</b>	
Lingue display disponibili mediante MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7840-60 BPX 125 Gala Ed  
 Forno compatto senza maniglia  
 design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings