

DA 2450-1

Gruppo aspirante

con illuminazione a LED a risparmio energetico e manopole per facilità d'uso.



- Design su misura – completamente integrata in ?? di larghezza
- Potente: 590 m<sup>3</sup>/h al livello massimo
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover
- Adatta per ogni ambiente – per evacuazione e ricircolo

Numero EAN: 4002516717591 / Numero di materiale: 12350240 /  
Vecchio numero di materiale: 28245056CH

<b>Modello</b>	
Gruppo aspirante	•
<b>Modalità di funzionamento</b>	
Tipo di guida aria	commutabile
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF 15-P
<b>Design</b>	
Colore	Acciaio inox
<b>Comfort d'uso</b>	
Manopola	•
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	2
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A
Consumo energetico annuo in kWh/anno	52,6
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
<b>Sistema di filtraggio</b>	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	1
<b>Illuminazione</b>	
LED	•
Numero x watt	2 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	330 lx
Temperatura colore in K	3000 Kelvin
<b>Aspiratore</b>	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente alternata (motore AC)	•
<b>Aria di sfianto</b>	
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	54,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	66,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	32,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	40,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	52,0
<b>Ricircolo</b>	
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	52,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	61,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	71,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	38,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	47,0

DA 2450-1

Gruppo aspirante

con illuminazione a LED a risparmio energetico e manopole per facilità d'uso.



Numero EAN: 4002516717591 / Numero di materiale: 12350240 /  
Vecchio numero di materiale: 28245056CH

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa) secondo  
EN 60704-2-13 57,0

#### Dati tecnici

Spina schuko	•
Potenza massima assorbita in kW	0,22
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50

#### Istruzioni di montaggio

Allacciamento sfiato superiore	•
Allacciamento sfiato superiore e posteriore	•

#### Accessori in dotazione

Valvola di ritenuta	•
---------------------	---


#### Accessori acquistabili

Filtro a carboni attivi	Ja
-------------------------	----

DA 2450-1

Gruppo aspirante

con illuminazione a LED a risparmio energetico e manopole per facilità d'uso.



DA2450, DA2450-1, DA2558 (Installation drawing)