

K 4003 D

Frigorifero da posizionamento libero  
con DailyFresh e DynaCool per un fresco confortevole.



- Cassetto spazioso con umidità regolabile – DailyFresh
- Illum. ideale con LED del vano interno, senza manutenzione
- Flessibilità del frigorifero per contenitori alti – FlexiBoard
- Lavaggio dei balconcini in lavastoviglie: ComfortClean

Numero EAN: 4002516721307 / Numero di materiale: 12389230 /  
Vecchio numero di materiale: 36400344EU1

<b>Categoria apparecchio</b>	
Frigorifero	•
<b>Modello</b>	
Apparecchio a posizionamento libero	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
<b>Design</b>	
Colore scocca	Bianco
Colore frontale	Bianco
Illuminazione vano frigorifero	LED
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione in rete con Miele@home	•
Sistema freschezza	DailyFresh
ComfortClean	•
Ausilio apertura sportello	FrontOpen
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	EasyControl
Impostazione precisa	Temperatura di raffreddamento
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
SuperFreddo	•
Numero zone temperatura	1
Modalità Sabbat	•
<b>Frigorifero/Vano frigorifero</b>	
Numero di ripiani	4
di cui divisibili (FlexiBoard)	1
Numero cassette del fresco	1
Numero balconcini interni sportello per conserve	2
Balconcino interno sportello porta-bottiglie	1
Balconcino interno sportello	3
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A-G)	D
Consumo energetico annuo in kWh	73,37
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,20
<b>Sicurezza</b>	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme ottico sportello	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza apparecchio in mm	600
Altezza apparecchio in mm	850
Profondità apparecchio in mm	607
Peso in kg	35,6
Tecnica di fissaggio	Sportello fisso
Classe climatica	SN-T
Vano frigorifero in l	141
Volume utile complessivo in l	141
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Rumorosità in dB(A) re1pW	34

K 4003 D

Frigorifero da posizionamento libero  
con DailyFresh e DynaCool per un fresco confortevole.



Numero EAN: 4002516721307 / Numero di materiale: 12389230 /  
Vecchio numero di materiale: 36400344EU1


Corrente assorbita in milliampere (mA)	1200
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,0
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica

**Accessori in dotazione**


Portauova

•


K 4003 D  
 Frigorifero da posizionamento libero  
 con DailyFresh e DynaCool per un fresco confortevole.




K4003D ws, K4002D ws, F4001D ws, F4001C ws, FN4002D ws, installation sketch (\*footnote) (installation drawings)



K4003D ws, K4002D ws, F4001D ws, F4001C ws, FN4002D ws, installation (\*footnote) (installation drawings)



K4003D ws, K4002D ws, F4001D ws, F4001C ws, FN4002D ws, top view (\*footnote) (installation drawings)



K4003D ws, K4002D ws, installation sketch (\*footnote) (installation drawings)