

F 4001 C

Congelatore da posizionamento libero

ComfortFrost, SuperFrost e VarioRoom per una conservazione flessibile e sicura.



- Illum. ideale con LED del vano interno, senza manutenzione
- Design senza maniglie grazie alla conca integrata
- Congelam. rapido e delicato di alimenti: SuperFrost
- Sbrinare più raramente grazie a ComfortFrost
- Ampliamento flessibile del vano congelatore: VarioRoom

Numero EAN: 4002516722380 / Numero di materiale: 12389350 /  
Vecchio numero di materiale: 37400134CH

<b>Categoria apparecchio</b>	
Congelatore	•
<b>Modello</b>	
Apparecchio a posizionamento libero	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
<b>Design</b>	
Colore scocca	Bianco
Colore frontale	Bianco
Illuminazione vano congelatore	LED
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione in rete con Miele@home	•
ComfortFrost	•
VarioRoom	•
Ausilio apertura sportello	FrontOpen
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	EasyControl
Impostazione precisa	Temperatura di congelamento
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
SuperFrost	•
Numero zone temperatura	1
Modalità Sabbat	•
<b>Congelatore/Vano congelatore</b>	
Numero cassetti congelatore	4
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A-G)	C
Consumo energetico annuo in kWh	109,91
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,30
<b>Sicurezza</b>	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme acustico temperatura vano congelatore	•
Allarme ottico sportello	•
Allarme ottico temperatura	•
Indicazione interruzione corrente vano congelatore	•
FrostProof	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza apparecchio in mm	602
Altezza apparecchio in mm	851
Profondità apparecchio in mm	628
Peso in kg	35,9
Tecnica di fissaggio	Sportello fisso
Classe climatica	SN-T
Vano congelatore 4 stelle in l	107
Volume utile complessivo in l	107
Tempo di conservazione in caso di guasto in h	15
Capacità di congelamento kg/24 h	7,50
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	C

F 4001 C

Congelatore da posizionamento libero

ComfortFrost, SuperFrost e VarioRoom per una conservazione flessibile e sicura.



Numero EAN: 4002516722380 / Numero di materiale: 12389350 /  
Vecchio numero di materiale: 37400134CH

Rumorosità in dB(A) re1pW	36
Corrente assorbita in milliampere (mA)	1300
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,0
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica

**Accessori in dotazione**


Vaschetta per i cubetti di ghiaccio

•


## F 4001 C

Congelatore da posizionamento libero


ComfortFrost, SuperFrost e VarioRoom per una conservazione flessibile e sicura.



K4003D ws, K4002D ws, F4001D ws, F4001C ws, FN4002D ws, installation sketch (\*footnote) (installation drawings)



K4003D ws, K4002D ws, F4001D ws, F4001C ws, FN4002D ws, installation (\*footnote) (installation drawings)



K4003D ws, K4002D ws, F4001D ws, F4001C ws, FN4002D ws, top view (\*footnote) (installation drawings)