

FN 4002 D

Congelatore da posizionamento libero
con NoFrost, SuperFrost e VarioRoom per una conservazione flessibile e sicura.



- Gli alimenti non ghiacciano. Nessuno sbrinamento grazie a NoFrost
- Illum. ideale con LED del vano interno, senza manutenzione
- Design senza maniglie grazie alla conca integrata
- Congelam. rapido e delicato di alimenti: SuperFrost
- Ampliamento flessibile del vano congelatore: VarioRoom

Numero EAN: 4002516722403 / Numero di materiale: 12389380 /
Vecchio numero di materiale: 37400244CH

Categoria apparecchio	
Congelatore	•
Modello	
Apparecchio a posizionamento libero	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
Design	
Colore scocca	Bianco
Colore frontale	Bianco
Illuminazione vano congelatore	LED
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
Ausilio apertura sportello	FrontOpen
Comandi	
Tipo di comandi	EasyControl
Impostazione precisa	Temperatura di congelamento
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
SuperFrost	•
Numero zone temperatura	1
Modalità Sabbat	•
Congelatore/Vano congelatore	
Numero cassetti congelatore	4
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	D
Consumo energetico annuo in kWh	147,62
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,40
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme acustico temperatura vano congelatore	•
Allarme ottico sportello	•
Allarme ottico temperatura	•
Indicazione interruzione corrente vano congelatore	•
FrostProof	•
Dati tecnici	
Larghezza apparecchio in mm	602
Altezza apparecchio in mm	851
Profondità apparecchio in mm	629
Peso in kg	42,0
Tecnica di fissaggio	Sportello fisso
Classe climatica	SN-T
Vano congelatore 4 stelle in l	93
Volume utile complessivo in l	92
Tempo di conservazione in caso di guasto in h	9
Capacità di congelamento kg/24 h	8,50
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	C

FN 4002 D

Congelatore da posizionamento libero

con NoFrost, SuperFrost e VarioRoom per una conservazione flessibile e sicura.



Numero EAN: 4002516722403 / Numero di materiale: 12389380 /

Vecchio numero di materiale: 37400244CH

Rumorosità in dB(A) re1pW	37
Corrente assorbita in milliampere (mA)	1400
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,0
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica


Accessori in dotazione

Vaschetta per i cubetti di ghiaccio


•

FN 4002 D


Congelatore da posizionamento libero
con NoFrost, SuperFrost e VarioRoom per una conservazione flessibile e sicura.



K4003D ws, K4002D ws, F4001D ws, F4001C ws,
FN4002D ws, installation sketch (*footnote) (installation
drawings)



K4003D ws, K4002D ws, F4001D ws, F4001C ws,
FN4002D ws, installation (*footnote) (installation
drawings)



K4003D ws, K4002D ws, F4001D ws, F4001C ws,
FN4002D ws, top view (*footnote) (installation
drawings)