


KM 7363 FL

Piano cottura a induzione indipendente  
con area di cottura Flex per stoviglie di cottura grandi



- Scelta rapida su scala numerica – ComfortSelect
- quattro zone di cottura incl. un'area di cottura Flex
- In 620 mm di larghezza per incasso rialzato o a filo
- Comunicare con la cappa aspirante: funzione automatica Con@ctivity

Numero EAN: 4002516732952 / Numero di materiale: 12399940 /  
Vecchio numero di materiale: 26736370CH

<b>Tipo di riscaldamento</b>	
Tipo di riscaldamento	Induzione
<b>Modello</b>	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
<b>Design</b>	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso rialzato	•
<b>Dotazione zone di cottura</b>	
Numero di zone di cottura	4
Numero delle aree di cottura	1
Numero massimo di stoviglie	4
<b>Zone di cottura PowerFlex</b>	
Numero	2
Tipo	Zona di cottura Flex
Diametro in mm	Ø 110-210
Potenza in W	2100
Booster in W	3000
<b>1a zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 90-160
Potenza Booster max. in W	1850
Potenza max. in W	1400
<b>2a zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 110-220
Potenza Booster max. in W	3000
Potenza max. in W	2300
<b>3a zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	destra
Tipo	Zona di cottura Flex
Dimensioni in mm	210x400
Potenza Booster max. in W	3700
Potenza max. in W	3000
<b>Comfort d'uso</b>	
Miele@home	•
Comandi tramite tasti sensore	ComfortSelect
Funzione automatica Con@ctivity	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Ampliamento delle zone di cottura	•
Colore visualizzazione	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Stop & Go	•
Funzione Recall	•
Spegnimento automatico	•
Riconoscimento pentola costante	•

KM 7363 FL

Piano cottura a induzione indipendente  
con area di cottura Flex per stoviglie di cottura grandi



Numero EAN: 4002516732952 / Numero di materiale: 12399940 /  
Vecchio numero di materiale: 26736370CH

Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici) •

Timer •

#### Efficienza e sostenibilità

Utilizzo del calore residuo •

Potenza assorbita in modo spento in W 0,5

Potenza assorbita in modo standby in W 1,0

Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W 2,0

Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min 20

Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min 20

Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min 20

#### Pulizia semplice

Vetroceramica facile da pulire •

#### Sicurezza

Spegnimento di sicurezza •

Funzione di blocco •

Blocco messa in funzione •

Ventola di raffreddamento integrata •

Protezione antisurriscaldamento •

Indicazione tempo residuo •

#### Dati tecnici

Dimensioni in mm (larghezza) 620

Dimensioni in mm (altezza) 53

Dimensioni in mm (profondità) 520

Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato 600

Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato 490

Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm 53

Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo 600

Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo 500

Peso in kg 9

Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo 624

Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo 524

Potenza massima assorbita in kW 7,30

Lunghezza del cavo elettrico in m 1,4

Tensione in V 230

Frequenza in Hz 50-60


#### Accessori in dotazione

Cavo di allacciamento

Si

KM 7363 FL

Piano cottura a induzione indipendente  
con area di cottura Flex per stoviglie di cottura grandi



KM7363FL surface-mounted (Installation drawing)