

G 27715-60 SCi XXL AutoDos  
Lavastoviglie integrata XXL  
con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



- Classe di efficienza energetica A: risparmio energetico e cura dell'ambiente
- Più informazioni ed elettrodomestici in rete con Miele@home
- Rumorosità estremamente bassa di soli 41 dB(a) dB (A)
- Comfort di carico e visibilità perfetta anche al buio con BrilliantLight
- Massima flessibilità e struttura cestello ottimale con i cesti MaxiComfort

Numero EAN: 4002516737056 / Numero di materiale: 12420930 /  
Vecchio numero di materiale: 21771554CH

<b>Promozione anniversario</b>	
Modelli per l'anniversario 125	•
<b>Promozione anniversario</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Lingue disponibili del display</b>	
Lingue display disponibili mediante MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
<b>Modello</b>	
Lavastoviglie da incasso	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
Lavastoviglie XXL	•
<b>Design</b>	
Colore pannelli	Nero ossidiana
Tipo di pannello	Schermo inclinato
Tipo di comandi	Softkeys
Display	Display a una riga con testi in chiaro
Colore display	bianco
MultiLingua	•
<b>Comfort</b>	
Connessione in rete con Miele@home	•
Dosaggio automatico con PowerDisk	•
BrilliantLight	•
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Controllo funzionamento	Display
Scelta della lingua sul display	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumo idrico del programma ECO in litri per ogni esecuzione di programma (ciclo)	8,4
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,54
Consumo energetico del programma ECO in kWh per 100 esecuzioni di programma (cicli)	54
Valori di consumo allacciamento acqua calda nel programma ECO in kWh	0,29
Durata del programma ECO in minuti	230
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	41
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
Allacciamento all'acqua calda	•
Regolazione automatica in base al carico	•
<b>Qualità del risultato</b>	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•

G 27715-60 SCi XXL AutoDos

Lavastoviglie integrata XXL

con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



Numero EAN: 4002516737056 / Numero di materiale: 12420930 /

Vecchio numero di materiale: 21771554CH

SensorDry	•
Asciugatura attiva a condensazione	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	
QuickPower Wash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenso 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicato	•
Igiene	•
Solar Save	•
Silence 37 dB(A)	•
Pasta/Risotto	•
Senza cestello superiore 65 °C	•
Cura degli apparecchi	•
Risciacquo del sale	•
<b>Opzioni di risciacquo</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
<b>Struttura del cestello</b>	
Disposizione delle posate	Cassetto 3D MultiFlex
Supporto per bicchieri FlexCare	2
Ripiano per tazze FlexCare	1
Struttura del cestello	MaxiComfort
Numero coperti standard	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•
<b>Sicurezza</b>	
Waterproof-System	•
Spia controllo filtro	•
Sicurezza bimbi	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza nicchia minima in mm	600
Larghezza nicchia massima in mm	600
Altezza nicchia minima in mm	845
Altezza nicchia massima in mm	910
Profondità nicchia in mm	570
Larghezza apparecchio in mm	598
Altezza apparecchio in mm	845

G 27715-60 SCi XXL AutoDos

Lavastoviglie integrata XXL

con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



Numero EAN: 4002516737056 / Numero di materiale: 12420930 /


Vecchio numero di materiale: 21771554CH

Profondità apparecchio in mm	570
Profondità apparecchio a sportello aperto in cm	120,5
Peso netto in kg	49,2
Potenza massima assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza del tubo di afflusso idrico in cm	1,50
Lunghezza del tubo di scarico acqua in cm	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
Peso min. pannello frontale in kg	3,0
Peso max. pannello frontale in kg	11,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a min.]	6,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a max.]	15,0
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica
<b>Accessori in dotazione</b>	
1x PowerDisk	•
Buono per 6 x PowerDisk	•

G 27715-60 SCi XXL AutoDos

Lavastoviglie integrata XXL

con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)