

G 27788-60 SCVi XXL AutoDos K2O FF

Lavastoviglie totalmente integrata XXL

per un'&integrazione perfetta in cucina grazie a FrontFit



- Dosaggio automatico – AutoDos con PowerDisk integrato
- Design innovativo e massimo comfort – cassetto 3D MultiFlex
- Comunicare in modo semplice con l'elettrodomestico – Miele@home
- Apertura dello sportello con due 2 tocchi – Knock2open
- Luce perfetta per le operazioni di carico – BrilliantLight

Numero EAN: 4002516737063 / Numero di materiale: 12420940 /
Vecchio numero di materiale: 21778862CH

| | |
|---|--|
| Promozione anniversario | |
| 125 Gala Edition | • |
| Promozione anniversario | |
| Modelli per l'anniversario 125 | • |
| Modello | |
| Lavastoviglie totalmente integrate | • |
| Lavastoviglie da 60 cm | • |
| Lavastoviglie XXL | • |
| Design | |
| Colore pannelli | Nero ossidiana |
| Tipo di pannello | Schermo totalmente integrato |
| Tipo di comandi | Tasto selezione programmi |
| Display | Display a una riga con testi in chiaro |
| Colore display | bianco |
| MultiLingua | • |
| Comfort | |
| Connessione in rete con Miele@home | • |
| Dosaggio automatico con PowerDisk | • |
| Knock2open | • |
| Ausilio chiusura sportello | ComfortClose |
| BrilliantLight | • |
| Indicazione durata residua | • |
| Posticipo avvio fino a 24 h | • |
| Controllo funzionamento | ottico e acustico |
| Scelta della lingua sul display | • |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Classe di efficienza energetica (A–G) | A |
| Consumo idrico nel programma Automatic in l da | 6,0 |
| Consumo idrico del programma ECO in litri per ogni esecuzione di programma (ciclo) | 8,4 |
| Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh | 0,54 |
| Consumo energetico del programma ECO in kWh per 100 esecuzioni di programma (cicli) | 54 |
| Valori di consumo allacciamento acqua calda nel programma ECO in kWh | 0,29 |
| Durata del programma ECO in minuti | 230 |
| Classe di rumorosità | B |
| Rumorosità in dB(A) | 41 |
| EcoFeedback | • |
| Tecnologia EcoPower | • |
| Igiene testata | • |
| Allacciamento all'acqua calda | • |
| Regolazione automatica in base al carico | • |
| Qualità del risultato | |
| Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita | • |
| SensorDry | • |
| Asciugatura Turbothermic a ricircolo aria | • |
| Asciugatura attiva a condensazione | • |
| BrilliantGlassCare | • |

G 27788-60 SCVi XXL AutoDos K2O FF

Lavastoviglie totalmente integrata XXL

per un'integrazione perfetta in cucina grazie a FrontFit



Numero EAN: 4002516737063 / Numero di materiale: 12420940 /
Vecchio numero di materiale: 21778862CH

| Programmi di lavaggio | |
|---|-----------------------|
| QuickPower Wash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intenso 75 °C | • |
| PowerWash | • |
| Delicato | • |
| Igiene | • |
| Solar Save | • |
| Silence 37 dB(A) | • |
| Pasta/Risotto | • |
| Senza cestello superiore 65 °C | • |
| Cura degli apparecchi | • |
| Opzioni di risciacquo | |
| AutoDos | • |
| Express | • |
| Pulito extra | • |
| Asciugatura extra | • |
| Struttura del cestello | |
| Disposizione delle posate | Cassetto 3D MultiFlex |
| Supporto per bicchieri FlexCare | 2 |
| Ripiano per tazze FlexCare | 1 |
| Struttura del cestello | MaxiComfort |
| Numero coperti standard | 14 |
| MultiClip | • |
| Sicurezza | |
| Waterproof-System | • |
| Spia controllo filtro | • |
| Sicurezza bimbi | • |
| Dati tecnici | |
| Larghezza nicchia minima in mm | 600 |
| Larghezza nicchia massima in mm | 600 |
| Altezza nicchia minima in mm | 845 |
| Altezza nicchia massima in mm | 910 |
| Profondità nicchia in mm | 550 |
| Larghezza apparecchio in mm | 598 |
| Altezza apparecchio in mm | 845 |
| Profondità apparecchio in mm | 550 |
| Profondità apparecchio a sportello aperto in cm | 120,5 |
| Peso netto in kg | 49,0 |
| Potenza massima assorbita in kW | 2,00 |
| Tensione in V | 230 |
| Protezione in A | 10 |
| Numero di fasi | 1 |
| Frequenza elettrica standard | 50 |
| Lunghezza del tubo di afflusso idrico in cm | 1,50 |
| Lunghezza del tubo di scarico acqua in cm | 1,50 |
| Lunghezza del cavo elettrico in m | 1,70 |
| Peso min. pannello frontale in kg | 4,0 |
| Peso max. pannello frontale in kg | 12,0 |
| Sostituire lampadina | Assistenza tecnica |

G 27788-60 SCVi XXL AutoDos K20 FF

Lavastoviglie totalmente integrata XXL

per un' integrazione perfetta in cucina grazie a FrontFit




Numero EAN: 4002516737063 / Numero di materiale: 12420940 /
Vecchio numero di materiale: 21778862CH

| Lingue disponibili del display | |
|---|---|
| Lingue display disponibili mediante MultiLingua | deutsch, english (GB), español, français, italiano, nederlands, portugês, türkçe |
| Accessori in dotazione | |
| 1x PowerDisk | • |
| Buono per 6 x PowerDisk | • |

G 27788-60 SCVi XXL AutoDos K20 FF

Lavastoviglie totalmente integrata XXL

per un'&integrazione perfetta in cucina grazie a FrontFit



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing), front fit