

FN 4312 D

Congelatore da posizionamento libero
con NoFrost, SideOpen e box XXL per più comfort.



- Gli alimenti non ghiacciano. Nessuno sbrinamento grazie a NoFrost
- Più spazio per alimenti particolarmente voluminosi – Box XXL
- Design senza maniglie grazie alla conca integrata
- Congelam. rapido e delicato di alimenti: SuperFrost
- Ampliamento flessibile del vano congelatore: VarioRoom

Numero EAN: 4002516741527 / Numero di materiale: 12430250 /
Vecchio numero di materiale: 37431244CH

Categoria apparecchio	
Congelatore	•
Modello	
Apparecchio a posizionamento libero	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
Design	
Colore scocca	Bianco
Colore frontale	Bianco
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
Ausilio apertura sportello	SideOpen
Comandi	
Tipo di comandi	SensorTouch
Impostazione precisa	Temperatura di congelamento
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
SuperFrost	•
Numero zone temperatura	1
Modalità Sabbat	•
Modalità Party	•
Congelatore/Vano congelatore	
Numero cassetti congelatore	4
di cui box XXL	1
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	D
Consumo energetico annuo in kWh	166,00
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,45
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme acustico temperatura vano congelatore	•
Allarme acustico temperatura	•
Allarme ottico sportello	•
Allarme ottico temperatura	•
Indicazione interruzione corrente vano congelatore	•
FrostProof	•
Dati tecnici	
Larghezza apparecchio in mm	597
Altezza apparecchio in mm	1255
Profondità apparecchio in mm	675
Peso in kg	51,6
Classe climatica	SN-T
Vano congelatore 4 stelle in l	161
Volume utile complessivo in l	160
Tempo di conservazione in caso di guasto in h	15
Capacità di congelamento kg/24 h	15,00

FN 4312 D

Congelatore da posizionamento libero
con NoFrost, SideOpen e box XXL per più comfort.



Numero EAN: 4002516741527 / Numero di materiale: 12430250 /
Vecchio numero di materiale: 37431244CH

Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	C
Rumorosità in dB(A) re1pW	37
Corrente assorbita in milliampere (mA)	1300
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,1
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica


Accessori in dotazione

Vaschetta per i cubetti di ghiaccio


•

FN 4312 D


Congelatore da posizionamento libero con NoFrost, SideOpen e box XXL per più comfort.



FN4312E, FN4312D, FN4812D, installation (footnote*)
(installation drawings)



FN4312E, FN4312D, installation sketch (footnote*)
(installation drawings)



KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D,
KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view
(footnote*)