

FN 4778 C

Congelatore da posizionamento libero XL
con NoFrost, ampio spazio e un vantaggio nel comfort.



- Gli alimenti non ghiacciano. Nessuno sbrinamento grazie a NoFrost
- Chiusura ammortizzata dello sportello con SoftClose
- Apertura confortevole – EasyOpen
- Congelam. rapido e delicato di alimenti: SuperFrost
- Ampliamento flessibile del vano congelatore: VarioRoom

Numero EAN: 4002516741589 / Numero di materiale: 12430330 /
Vecchio numero di materiale: 37477834EU1

Categoria apparecchio	
Congelatore	•
Modello	
Apparecchio a posizionamento libero	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
Design	
Colore scocca	Bianco
Colore frontale	Bianco
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Ausilio apertura sportello	Maniglia EasyOpen
Comandi	
Tipo di comandi	SensorTouch
Impostazione precisa	Temperatura di congelamento
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
SuperFrost	•
Numero zone temperatura	1
Modalità Sabbat	•
Modalità Party	•
Congelatore/Vano congelatore	
Numero cassetti congelatore	7
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	C
Consumo energetico annuo in kWh	178,00
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,48
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme acustico temperatura vano congelatore	•
Allarme acustico temperatura	•
Allarme ottico sportello	•
Allarme ottico temperatura	•
Indicazione interruzione corrente vano congelatore	•
FrostProof	•
Dati tecnici	
Larghezza apparecchio in mm	697
Altezza apparecchio in mm	1855
Profondità apparecchio in mm	760
Peso in kg	80,9
Classe climatica	SN-T
Vano congelatore 4 stelle in l	363
Volume utile complessivo in l	363
Tempo di conservazione in caso di guasto in h	19
Capacità di congelamento kg/24 h	19,00

FN 4778 C

Congelatore da posizionamento libero XL
con NoFrost, ampio spazio e un vantaggio nel comfort.




Numero EAN: 4002516741589 / Numero di materiale: 12430330 /
Vecchio numero di materiale: 37477834EU1


Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	C
Rumorosità in dB(A) re1pW	36
Corrente assorbita in milliampere (mA)	1300
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,1
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Vaschetta per i cubetti di ghiaccio	•

FN 4778 C


Congelatore da posizionamento libero XL
con NoFrost, ampio spazio e un vantaggio nel comfort.



FN4778C, FN4778D, installation sketch (footnote*)
(installation drawings)



FN4778C, FN4748C, FN4748D, FN4778D, top view
(installation drawings)



FN4778C, FN4778D, installation (footnote*) (installation
drawings)