

K 4323 DD

Frigorifero da posizionamento libero

con DailyFresh, DynaCool e ComfortClean nel design senza maniglia.



- Cassetto spazioso con umidità regolabile – DailyFresh
- Distribuzione uniforme temperatura nel vano frigorifero: DynaCool
- Lavaggio dei balconcini in lavastoviglie: ComfortClean
- Design senza maniglie grazie alla conca integrata
- Più spazio nel vano interno per oggetti voluminosi: ComfortSize

Numero EAN: 4002516742050 / Numero di materiale: 12430780 /

Vecchio numero di materiale: 36432344EU1

Categoria apparecchio	
Frigorifero	•
Modello	
Apparecchio a posizionamento libero	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
Design	
Colore scocca	Bianco
Colore frontale	Bianco
Comfort d'uso	
Illuminazione vano frigorifero	LED
Connessione in rete con Miele@home	•
Sistema freschezza	DailyFresh
Ausilio apertura sportello	SideOpen
ComfortClean	•
DynaCool	•
Modalità Party	•
Modalità Holiday	•
ComfortSize	•
Comandi	
Tipo di comandi	SensorTouch
Impostazione precisa	Temperatura di raffreddamento
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
SuperCool	•
Numero zone temperatura	1
Modalità Sabbat	•
Frigorifero/Vano frigorifero	
Numero di ripiani	6
Numero cassette del fresco	1
Numero balconcini interni sportello per conserve	2
Balconcino interno sportello porta-bottiglie	2
Balconcino interno sportello	4
Efficienza e sostenibilità	
Consumo energetico annuo in kWh	89,00
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,24
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme ottico sportello	•
Dati tecnici	
Classe di efficienza energetica (A-G)	D
Larghezza apparecchio in mm	597
Altezza apparecchio in mm	1455
Profondità apparecchio in mm	675
Peso in kg	55,9
Classe climatica	SN-T

K 4323 DD

Frigorifero da posizionamento libero

con DailyFresh, DynaCool e ComfortClean nel design senza maniglia.



Numero EAN: 4002516742050 / Numero di materiale: 12430780 /

Vecchio numero di materiale: 36432344EU1

Vano frigorifero in l	298
Volume utile complessivo in l	298
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	C
Rumorosità in dB(A) re1pW	37
Corrente assorbita in milliampere (mA)	1200
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,0
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica

Accessori in dotazione


Portauova

•


K 4323 DD

Frigorifero da posizionamento libero


con DailyFresh, DynaCool e ComfortClean nel design senza maniglia.



K4323FD, K4323ED, K4323DD, installation



K4323FD, K4323ED, K4323DD, FN4322E, FN4322D, FN4322D ws-1, installation sketch



KFN4271CD, KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view