

FNS 7794 D L

Congelatore da incasso

con ActiveDoor, IceMaker, NoFrost e 8 cassette di congelazione per max. comfort.



- Apertura e chiusura automatica dello sportello dell'apparecchio: ActiveDoor
- Cubetti di ghiaccio pronti con IceMaker con allacc. acqua fresca
- Doppio comfort grazie al box Ice & Pizza Miele
- Gli alimenti non ghiacciano. Nessuno sbrinamento grazie a NoFrost
- Illum. ottimale, non sogg. a manut. del vano interno con LED

Numero EAN: 4002516747031 / Numero di materiale: 12443650 / Vecchio numero di materiale: 37779401EU1

| | |
|--|------------|
| Categoria apparecchio | |
| Congelatore | • |
| Modello | |
| Apparecchio da incasso | • |
| Apparecchio da incasso integrato | • |
| Incernieratura sportello | sinistra |
| Posizionabile side-by-side | • |
| Design | |
| Illuminazione vano congelatore | LED |
| Illuminazione IceMaker | • |
| Comfort d'uso | |
| Connessione in rete con Miele@home | • |
| NoFrost | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| Macchina cubetti ghiaccio con allacciamento acqua pulita (IceMaker) | • |
| Ausilio apertura sportello | ActiveDoor |
| Comandi | |
| Tipo di comandi | FreshTouch |
| Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore | No |
| SuperFrost | • |
| Numero zone temperatura | 1 |
| Modalità Sabbat | • |
| Modalità Party | • |
| Congelatore/Vano congelatore | |
| Numero cassette congelatore | 8 |
| di cui su rotelle | 6 |
| di cui Ice&PizzaBox | 2 |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Classe di efficienza energetica (A-G) | D |
| Consumo energetico annuo in kWh | 189,80 |
| Consumo energetico in 24 h in kWh | 0,52 |
| Sicurezza | |
| Funzione di blocco | • |
| Allarme acustico sportello | • |
| Allarme acustico temperatura vano congelatore | • |
| Allarme ottico sportello | • |
| Allarme ottico temperatura | • |
| Indicazione interruzione corrente vano congelatore | • |
| Dati tecnici | |
| Larghezza nicchia min. in mm | 560 |
| Larghezza nicchia max. in mm | 570 |
| Altezza nicchia min. in mm | 1777 |
| Altezza nicchia max. in mm | 1793 |
| Profondità nicchia in mm | 550 |
| Larghezza apparecchio in mm | 559 |
| Altezza apparecchio in mm | 1770 |
| Profondità apparecchio in mm | 546 |

FNS 7794 D L

Congelatore da incasso

con ActiveDoor, IceMaker, NoFrost e 8 cassette di congelazione per max. comfort.




Numero EAN: 4002516747031 / Numero di materiale: 12443650 /
Vecchio numero di materiale: 37779401EU1

| | |
|---|--------------------|
| Peso in kg | 75,2 |
| Tecnica di fissaggio | Sportello fisso |
| Max. peso frontale sportello vano frigorifero in kg | 26 |
| Classe climatica | SN-T |
| Vano congelatore 4 stelle in l | 213 |
| Volume utile complessivo in l | 213 |
| Produzione ghiaccio al giorno in kg | 0,8 |
| Tempo di conservazione in caso di guasto in h | 9 |
| Capacità di congelamento kg/24 h | 12,00 |
| Classe di emissione di rumore aereo (A-D) | B |
| Rumorosità in dB(A) re1pW | 33 |
| Corrente assorbita in milliampere (mA) | 1300 |
| Tensione in V | 220-240 |
| Protezione in A | 10 |
| Numero di fasi | 1 |
| Frequenza in Hz | 50-60 |
| Lunghezza del cavo elettrico in m | 2,2 |
| Sostituire lampadina | Assistenza tecnica |


FNS 7794 D L

Congelatore da incasso


con ActiveDoor, IceMaker, NoFrost e 8 cassette di congelazione per max. comfort.



FNS7794D L, FNS7794D R, installation (*footnote*)
(installation drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R,
K7798C L, built-in installation (*footnote*) (installation
drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R,
K7798C L, side view (installation drawings)