

KFN 7785 C

Frigo-congelatore da incasso

comfort personalizzato grazie a FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost e Mylce.



- Cassetto spazioso con umidità regolabile – DailyFresh
- Utilizzo flessibile del vano congelatore: Freeze&Cool
- Cubetti di ghiaccio pronti con Mylce con serbatoio acqua
- Illum. personalizzata dei ripiani in vetro con FlexiLight2.0
- Gli alimenti non ghiacciano. Nessuno sbrinamento grazie a NoFrost

Numero EAN: 4002516748212 / Numero di materiale: 12445200 /  
Vecchio numero di materiale: 38778505EU1

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Categoria apparecchio</b>   |                |
| Frigorifero/congelatore combinato  | •              |
| <b>Modello</b>   |                |
| Apparecchio da incasso   | •              |
| Apparecchio da incasso integrato   | •              |
| Incernieratura sportello   | destra         |
| Incernieratura sportello modificabile  | •              |
| <b>Design</b>  |                |
| Illuminazione vano frigorifero   | FlexiLight 2,0 |
| Illuminazione vano congelatore   | LED            |
| Illuminazione ventilatore  | •              |
| Illuminazione IceMaker   | •              |
| <b>Comfort d'uso</b>   |                |
| Connessione in rete con Miele@home   | •              |
| Sistema freschezza   | DailyFresh     |
| Freeze&Cool  | •              |
| Regolazione precisa dello sportello interno  | •              |
| ComfortClean   | •              |
| DynaCool   | •              |
| NoFrost  | •              |
| DuplexCool   | •              |
| VarioRoom  | •              |
| SoftClose  | •              |
| Macchina cubetti ghiaccio con serbatoio dell'acqua (Mylce)                             | •              |
| <b>Comandi</b>   |                |
| Tipo di comandi  | FreshTouch     |
| Vano frigorifero disattivabile   | Sì             |
| Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore | Sì             |
| SuperFreddo  | •              |
| SuperFrost   | •              |
| Numero zone temperatura  | 2              |
| Modalità Sabbat  | •              |
| Modalità Party   | •              |
| Modalità Holiday   | •              |
| <b>Frigorifero/Vano frigorifero</b>  |                |
| Numero di ripiani  | 4              |
| di cui illuminati  | 2              |
| Numero cassette del fresco   | 1              |
| Parete posteriore asciutta   | CleanSteel     |
| FlexiTray  | •              |
| Numero balconcini interni sportello per conserve                                       | 3              |
| Balconcino interno sportello porta-bottiglie   | 1              |
| Balconcino interno sportello   | 4              |
| <b>Congelatore/Vano congelatore</b>  |                |
| Numero cassette congelatore  | 3              |
| di cui su rotelle  | 2              |
| <b>Efficienza e sostenibilità</b>  |                |
| Classe di efficienza energetica (A–G)  | C              |
| Consumo energetico annuo in kWh  | 146,00         |

KFN 7785 C

Frigo-congelatore da incasso

comfort personalizzato grazie a FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost e Mylce.



Numero EAN: 4002516748212 / Numero di materiale: 12445200 /

Vecchio numero di materiale: 38778505EU1

Consumo energetico in 24 h in kWh 0,40

#### Sicurezza

|  |   |
|--|---|
| Funzione di blocco                                 | • |
| Allarme acustico sportello                         | • |
| Allarme acustico temperatura vano congelatore      | • |
| Allarme ottico sportello                           | • |
| Allarme ottico temperatura                         | • |
| Indicazione interruzione corrente vano congelatore | • |

#### Dati tecnici

|   |                    |
|---|--------------------|
| Larghezza nicchia min. in mm                        | 560                |
| Larghezza nicchia max. in mm                        | 570                |
| Altezza nicchia min. in mm                          | 1772               |
| Altezza nicchia max. in mm                          | 1788               |
| Profondità nicchia in mm                            | 550                |
| Larghezza apparecchio in mm                         | 559                |
| Altezza apparecchio in mm                           | 1770               |
| Profondità apparecchio in mm                        | 546                |
| Peso in kg  | 73,0               |
| Tecnica di fissaggio                                | Sportello fisso    |
| Max. peso frontale sportello vano frigorifero in kg | 18                 |
| Max. peso frontale sportello vano congelatore in kg | 12                 |
| Classe climatica                                    | SN-T               |
| Vano frigorifero in l                               | 184                |
| Vano congelatore 4 stelle in l                      | 71                 |
| Volume utile complessivo in l                       | 255                |
| Tempo di conservazione in caso di guasto in h       | 9                  |
| Capacità di congelamento kg/24 h                    | 6,00               |
| Classe di emissione di rumore aereo (A-D)           | B                  |
| Rumorosità in dB(A) re1pW                           | 33                 |
| Corrente assorbita in milliampere (mA)              | 1400               |
| Tensione in V                                       | 220-240            |
| Protezione in A                                     | 10                 |
| Numero di fasi                                      | 1                  |
| Frequenza in Hz                                     | 50-60              |
| Lunghezza del cavo elettrico in m                   | 2,2                |
| Sostituire lampadina                                | Assistenza tecnica |


#### Accessori in dotazione

|           |   |
|-----------|---|
| Portauova | • |
|-----------|---|

## KFN 7785 C

Frigo-congelatore da incasso


comfort personalizzato grazie a FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost e Mylce.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,  
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote\*)  
(installation drawings)



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,  
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote\*)  
(installation drawings)



KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D,  
KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view  
(installation drawings)