

H 2456-55 B ACTIVE

Forni

design moderno con timer e PerfectClean a un ottimo prezzo base.



- Display a 7 segmenti con manopola push/pull – EasyControl
- Pulizia particolarmente facile -Dotazione PerfectClean
- Spazio e flessibilità – vano cottura da 76 l su 5 ripiani
- Protegge dalle ustioni: frontale fresco
- Sempre puntuale grazie alla perfetta gestione del tempo – funzioni a tempo

Numero EAN: 4002516779728 / Numero di materiale: 12446310 /  
Vecchio numero di materiale: 22245628CH

<b>Modello</b>	
Colore scocca	Nero ossidiana
<b>Struttura e design</b>	
Cucina elettrica da incasso	•
Manopola a scomparsa	•
<b>Vantaggi in termini di gusto</b>	
Riscaldamento rapido	•
<b>Modalità di funzionamento</b>	
Scongelare	•
Aria calda ECO	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Display	EasyControl
Visualizzazione dell'ora	•
Timer	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Impostazioni personalizzate	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+
Utilizzo del calore residuo	•
<b>Pulizia semplice</b>	
Vano cottura in PerfectClean e parete posteriore rivestita catalitica	•
Sportello CleanGlass	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco messa in funzione	•
<b>Comandi piano cottura</b>	
Combinazione con piano cottura elettrico	•
<b>Dati tecnici</b>	
Volume vano cottura in l	76
Numero di ripiani	5
Numero di ripiani vano cottura 1	5
Numero di ripiani vano cottura 2	5
Identificazione dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	1 spot alogeno
Temperature in °C	30–280

## H 2456-55 B ACTIVE

### Forni

design moderno con timer e PerfectClean a un ottimo prezzo base.




Numero EAN: 4002516779728 / Numero di materiale: 12446310 /  
Vecchio numero di materiale: 22245628CH

Temperature min. in °C	30
Temperature max. in °C	280
Misure nicchia (L x H x P) in mm	550-554 x 762-765 x 580
Larghezza nicchia min. in mm	550
Larghezza nicchia max. in mm	554
Altezza nicchia min. in mm	762
Altezza nicchia max. in mm	765
Profondità nicchia in mm	580
Larghezza apparecchio in mm	548
Altezza apparecchio in mm	759
Profondità apparecchio in mm	571
Peso in kg	51,3
Potenza massima assorbita in kW	3,50
Tensione in V	400
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	10
Numero di fasi	2
Sostituire lampadina	Cliente
<b>Accessori in dotazione</b>	
Placca universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostito	1
Griglie estraibili (coppia)	1


## H 2456-55 B ACTIVE

Forni


design moderno con timer e PerfectClean a un ottimo prezzo base.




side view H7000 XL-55 with drawer, installation drawings, CH




built-in H7000-55, installation drawing




built-in H7000-55 build-under, installation drawing



installation H7000 XL-55 CH, installation drawing



H2465-55B, H2465-1-55BP, installation drawings



side view H7000 XL 55 with drawer build-under, installation drawing, CH