

H 7660-55 BP

Forni

design versatile con sonda termometrica e BrilliantLight



- Display touch con sensore di prossimità – M Touch S + MotionReact
- Minimo sforzo di pulizia – Apparecchiature per la pulizia pirolitica& PyroFit
- Per impasti morbidi dentro e con una crosticina dorata – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home

Numero EAN: 4002516781387 / Numero di materiale: 12497240 /

Vecchio numero di materiale: 22766028CH

Informazioni generali	
Identificativo del modello	H 7660-55 BP
Numero materiale del produttore	12497240
Codice EAN	4002516781387
Classe	Platinum
Struttura e design	
Colore	Nero ossidiana
VitroLine	•
Struttura e design	
Forno da incasso	•
Vantaggi in termini di gusto	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Sonda termometrica	con filo
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•
Modalità di funzionamento	
Scongelare	•
Arrostimento automatico	•
Grill piccolo	•
Cottura climatizzata con Arrostimento automatico	•
Aria calda più	•
Cottura climatizzata con Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Cottura climatizzata con Cottura intensa	•
Cottura climatizzata	•
Cottura climatizzata con Calore superiore/inferiore	•
Cottura a basse temperature	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Applicazioni speciali	•
Grill	•
Aria calda ECO	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per ogni paese	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	M Touch S
MotionReact: luce on con avvicinamento	•
MotionReact: display on con avvicinamento	•
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento	•
MotionReact: rilevamento frontali mobili	•
SoftOpen	•
SoftClose	•

H 7660-55 BP

Forni

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight



Numero EAN: 4002516781387 / Numero di materiale: 12497240 /

Vecchio numero di materiale: 22766028CH

MultiLingua	•
MyMiele	•
Funzione Aiuto	•
Immissioni di vapore programmabili nel tempo	•
Visualizzazione dell'ora	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi personalizzati	•
Programma Sabbat	•
Impostazioni personalizzate	•
Cassetto per gli accessori (opzionale: riscaldabile con modulo HM 01)	•
Opzioni Smart	
Ricette	•
FoodView	•
MealSync	•
RemoteUpdate	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+
Utilizzo automatico del calore residuo	•
Pulizia semplice	
Autopulizia pirolitica	•
Resistenza grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
Tecnica vapore/aliment. acqua	
Generatore di vapore potenza in kW	1,10
Serbatoio dell'acqua volume in l	0,3
Tubicino di aspirazione per il prelievo di acqua	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco messa in funzione	•
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	76
Numero di ripiani	5
Numero di ripiani vano cottura 1	5
Numero di ripiani vano cottura 2	5
Identificazione dei ripiani	•

H 7660-55 BP

Forni

design versatile con sonda termometrica e BrilliantLight



Numero EAN: 4002516781387 / Numero di materiale: 12497240 /

Vecchio numero di materiale: 22766028CH

Illuminazione vano cottura	BrilliantLight
Temperature in °C	30–300
Temperature min. in °C	30
Temperature max. in °C	300
Misure nicchia (L x H x P) in mm	550-554 x 762-765 x 580
Larghezza nicchia min. in mm	550
Larghezza nicchia max. in mm	554
Altezza nicchia min. in mm	762
Altezza nicchia max. in mm	765
Profondità nicchia in mm	580
Larghezza apparecchio in mm	548
Altezza apparecchio in mm	758
Profondità apparecchio in mm	568
Peso in kg	57,4
Potenza massima assorbita in kW	3,70
Tensione in V	400
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	10
Numero di fasi	2
Conduttore neutro	No
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Stampo per forno con PerfectClean HBB 71	1
Placca universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostiti PyroFit	1
Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (coppia)	1
Sonda termometrica con cavo	1
Griglie estraibili con PyroFit (coppia)	1
Buono per una casseruola Gourmet utilizzabile su piano a induzione HUB 5001-M	1
Pastiglie per la decalcificazione	2

Lingue disponibili del display


Lingue display disponibili mediante MultiLingua

???, ?,
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7660-55 BP

Forni


design versatile con sonda termometrica e BrilliantLight




H2860-55B/BP, installation drawing




side view H7000 XL-55 with drawer, installation drawings, CH



built-in H7000-55, installation drawing



built-in H7000-55 build-under, installation drawing



installation H7000 XL-55 CH, installation drawing