


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

con due ampie aree di cottura PowerFlex XL per il funzionamento a ricircolo



- Il silenziosissimo TwoInOne di Miele: motore Silence
- Installazione flessibile – Plug&Play o ricircolo aria guidato
- Molto spazio: 4 ampie zone cottura compr. 2 aree PowerFlex XL
- Regolazione automatica dei livelli di aspirazione: Con@ctivity
- Il design tutto nero assicura un'estetica elegante

Numero EAN: 4002516776796 / Numero di materiale: 12509600 /
Vecchio numero di materiale: 26767679CH

Modello	
Piano cottura a induzione con cappa aspirante integrata	•
Modalità di funzionamento	
Ricircolo aria guidato con accessori da acquistare successivamente	Ricircolo
Ricircolo aria guidato con accessori acquistabili separatamente	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Ricircolo aria non guidato (installazione Plug&Play)	Sì
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso rialzato	•
Cappa aspirante a filo	•
Colore griglia di copertura	Nero
Colore filtro antigrasso	Nero
Dotazione zone di cottura	
Numero di zone di cottura	4
Numero delle aree di cottura	2
Numero massimo di stoviglie	4
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	4
Tipo	Zona di cottura PowerFlex XL
Diametro in mm	Ø 150 – 230
Potenza in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	sinistra
Tipo	Area di cottura PowerFlex XL
Dimensioni in mm	230x460
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza max. in W	3400
Potenza TwinBooster max. in W	7300
2a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Area di cottura PowerFlex XL
Dimensioni in mm	230x460
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza max. in W	3400
Potenza TwinBooster max. in W	7300
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Comandi tramite tasti sensore	ComfortSelect White
Funzione automatica Con@ctivity	•
Indicazione digitale dei livelli di potenza	•

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

con due ampie aree di cottura PowerFlex XL per il funzionamento a ricircolo



Numero EAN: 4002516776796 / Numero di materiale: 12509600 /
Vecchio numero di materiale: 26767679CH

Colore visualizzazione	Bianco
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Riconoscimento pentola costante	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Stop & Go	•
Funzione Recall	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici)	•
Spia saturazione filtro a carboni attivi	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Efficienza e sostenibilità	
Motore ECO	•
Motore Silence	•
Pulizia semplice	
Vetroceramica facile da pulire	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Protezione per la pulizia	•
Ricircolo	
Portata aria livello min. (m ³ /h) secondo EN 61591	145
Portata aria livello max. (m ³ /h) secondo EN 61591	465
Potenza di aerazione livello booster (m ³ /h) secondo EN 61591	510
Potenza sonora livello min. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello min. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	34,0
Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	70,0
Pressione sonora livello max. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	55,0
Pressione sonora livello booster (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco messa in funzione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Indicazione tempo residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	800
Dimensioni in mm (altezza)	238
Dimensioni in mm (profondità)	520
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	780
Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	500

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

con due ampie aree di cottura PowerFlex XL per il funzionamento a ricircolo



Numero EAN: 4002516776796 / Numero di materiale: 12509600 /


Vecchio numero di materiale: 26767679CH

Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	238
Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo	780
Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	500
Peso in kg	20
Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo	804
Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo	524
Potenza massima assorbita in kW	7,50
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,6
Accessori in dotazione	
Cavo di allacciamento	Sì
Filtro a carboni attivi per ricircolo aria	•
Adattatore Plug&Play	•

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato




con due ampie aree di cottura PowerFlex XL per il funzionamento a ricircolo



KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 23,8 cm

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, 23,8 cm, Installation drawing


KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling template, Installation drawing




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 24,8 cm, Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing


KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato


con due ampie aree di cottura PowerFlex XL per il funzionamento a ricircolo




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air – drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato


con due ampie aree di cottura PowerFlex XL per il funzionamento a ricircolo




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
5 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
6 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
13 Circulating air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
14 Circulating air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation
(Installation drawing)



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play
(Installation drawing)