

KU 7030 D

Frigorifero da sottopiano

con illuminazione a LED, DynaCool e ComfortClean dal design compatto.



- Illuminazione perfetta e senza manutenzione dei vani con i LED
- Distribuzione uniforme della temperatura nel vano: DynaCool
- Lavaggio dei balconcini nella lavastoviglie: ComfortClean
- Raffredda alimenti rapidamente: funzione Superraffreddamento
- Chiusura ammortizzata dello sportello con SoftClose

Numero EAN: 4002516779230 / Numero di materiale: 12519150 /

Vecchio numero di materiale: 36703010EU1

Categoria apparecchio	
Frigorifero	•
Modello	
Apparecchio da incasso integrato	•
Apparecchio da incasso sottopiano	•
Inceneritura sportello	Carrelli estraibili
Design	
Illuminazione vano frigorifero	LED
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Comandi	
Tipo di comandi	FreshTouch
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
SuperFreddo	•
Numero zone temperatura	1
Modalità Sabbat	•
Modalità Holiday	•
Frigorifero/Vano frigorifero	
Numero di ripiani	3
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	D
Consumo energetico annuo in kWh	73,90
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,20
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme ottico sportello	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia min. in mm	600
Larghezza nicchia max. in mm	600
Altezza nicchia min. in mm	820
Altezza nicchia max. in mm	880
Profondità nicchia in mm	560
Larghezza apparecchio in mm	597
Altezza apparecchio in mm	818
Profondità apparecchio in mm	550
Peso in kg	39,0
Max. peso frontale sportello vano frigorifero in kg	10
Classe climatica	SN-T
Vano frigorifero in l	125
Volume utile complessivo in l	124
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Rumorosità in dB(A) re1pW	32
Corrente assorbita in milliampere (mA)	2000
Tensione in V	220-240

KU 7030 D

Frigorifero da sottopiano

con illuminazione a LED, DynaCool e ComfortClean dal design compatto.




Numero EAN: 4002516779230 / Numero di materiale: 12519150 /
Vecchio numero di materiale: 36703010EU1

Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,2
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Portauova	•


KU 7030 D

Frigorifero da sottopiano


con illuminazione a LED, DynaCool e ComfortClean dal design compatto.



KU7030D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KU7030D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7030D, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)