

CM 5510 125 Edition

Macchina per caffè a posizionam. libero

con la funzione OneTouch for Two per un caffè dal gusto impeccabile.



- Preparazione contemporanea con tasto – OneTouch for Two
- Risultati perfetti e aroma intenso – AromaticSystem
- Schiuma cremosa per bevande a base di caffè
- Pulizia comoda per cura e manutenzione – Programmi di pulizia
- Comfort- per grandi quantità – Funzione caffettiera

Numero EAN: 4002516784975 / Numero di materiale: 12531890 /  
Vecchio numero di materiale: 29551021CH

<b>Promozione anniversario</b>	
Modelli per l'anniversario 125	•
<b>Struttura e design</b>	
Macchina per il caffè automatica a posizionamento libero con sistema caffè in grani	•
<b>Vantaggi in termini di gusto</b>	
AromaticSystem	•
Preparazione OneTouch	•
Preparazione OneTouch for Two	•
Profili utente programmabili	2
Macinacaffè conico che preserva l'aroma	•
Grado di macinatura regolabile	•
Altre miscele di caffè in polvere disponibili	•
Quantità di macinatura programmabile	•
Quantità d'acqua programmabile	•
Temperatura dell'acqua programmabile	•
Quantità di latte programmabile	•
Quantità di schiuma di latte programmabile	•
Preinfusione programmabile	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Display	DirectSensor
Erogatore regolabile in altezza min. in cm	8,0
Erogatore regolabile in altezza max. in cm	13,5
MultiLingua	•
Numero di miscele di caffè in grani	1
Numero contenitori caffè in grani	1
Capacità contenitore caffè in grani A in g	200
Capacità totale contenitore caffè in grani in g	200
Capacità serbatoio dell'acqua in l	1,3
Capacità recupero capsule in pezzi	7
Capacità vaschetta raccogliogocce in l	0,8
Contenitori di alimentazione facilmente accessibili	•
Ora di stand-by programmabile	•
Impostazioni personalizzate	•
<b>Specialità bevande</b>	
Quantità erogate selezionabili in ml	20-300
Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•
Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•
Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•
Cappuccino doppio	•
Latte macchiato semplice	•
Latte macchiato doppio	•
Latte caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•

CM 5510 125 Edition

Macchina per caffè a posizionam. libero

con la funzione OneTouch for Two per un caffè dal gusto impeccabile.



Numero EAN: 4002516784975 / Numero di materiale: 12531890 /

Vecchio numero di materiale: 29551021CH

Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•
Caffelatte semplice	•
Caffelatte doppio	•
Acqua bollente semplice	•
Caffettiera	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica	B
Possibilità di attivare la modalità ECO a risparmio energetico	•
<b>Pulizia semplice</b>	
Decalcificazione manuale	•
Risciacquo automatico del condotto del latte dal serbatoio dell'acqua	•
Pratici programmi di pulizia	•
Funzione di risciacquo automatica	•
ComfortClean	•
Condotto del latte estraibile	•
Modulo infusione estraibile	•
Durezza dell'acqua regolabile	•
<b>Sicurezza</b>	
Blocco messa in funzione	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza apparecchio in mm	241
Altezza apparecchio in mm	360
Profondità apparecchio in mm	460
Potenza massima assorbita in kW	1,45
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,2
<b>Accessori in dotazione</b>	
Pastiglie per la decalcificazione	•
Pastiglie detergenti	•
Brevi istruzioni per l'uso sul retro dell'apparecchio	•
<b>Lingue disponibili del display</b>	
Lingue display disponibili mediante MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,