

DAH 2960 EXTA Escala  
Cappa aspirante a parete  
in combinazione con una ventola esterna



- Libertà di movimento: con schermo in vetro largo 898 mm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Una coppia perfetta: pannello in vetro e corpo della cappa dello stesso colore
- Per il miglior funzionamento – accessori per l'aerazione

Numero EAN: 4002516802341 / Numero di materiale: 12533990 /  
Vecchio numero di materiale: 28H2961BD

<b>Modello</b>	
Cappa aspirante a parete	•
<b>Modalità di funzionamento</b>	
Funzionamento esterno	•
<b>Design</b>	
Colore	Nero ossidiana
Aspirazione perimetrale	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
Interruttore ON/OFF	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	C
Consumo energetico annuo in kWh/anno	104,3
Classe di efficienza fluidodinamica	B
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	D
<b>Sistema di filtraggio</b>	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	2
<b>Illuminazione</b>	
LED	•
Numero x watt	1 x 3,2 W
Intensità luminosa in Lx	300 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
<b>Aria di sfatio</b>	
Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	345
Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	485
Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	630
Potenza di aerazione livello booster (m <sup>3</sup> /h)	815
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	55,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	61,0
Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	33,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	41,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	47,0
Pressione sonora livello booster (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	54,0
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
Vetro di sicurezza monostrato (ESG)	•



DAH 2960 EXTA Escala  
Cappa aspirante a parete  
in combinazione con una ventola esterna



Numero EAN: 4002516802341 / Numero di materiale: 12533990 /  
Vecchio numero di materiale: 28H2961BD

<b>Dati tecnici</b>	
Altezza complessiva cappa a sfato e con aspiratore esterno in mm	830-1210
Altezza complessiva cappa a ricircolo e con aspiratore esterno in mm	420
Altezza complessiva min. cappa a sfato e con aspiratore esterno in mm	830
Larghezza del corpo cappa in mm	898
Altezza complessiva max. cappa a sfato e con aspiratore esterno in mm	1210
Altezza del corpo cappa in mm	420
Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm	420
Profondità del corpo cappa in mm	388
Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm	420
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	15,5
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,3
Spina schuko	•
Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
<b>Istruzioni di montaggio</b>	
Allacciamento sfato superiore	•
Allacciamento sfato superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfato in mm	150
<b>Accessori in dotazione</b>	
Valvola di ritenuta	•
<b>Accessori acquistabili</b>	
Filtro a carboni attivi	Nein

DAH 2960 EXTA Escala  
Cappa aspirante a parete  
in combinazione con una ventola esterna



DAH2960EXTA Installation drawings