

DAH 1950 Active

Cappa aspirante a parete

con illuminazione a LED a risparmio energetico ed eleganti comandi touch



- Libertà di movimento: con schermo in vetro largo 898 mm
- Potente: 630 m³/h nel livello di Booster
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Una coppia perfetta: pannello in vetro e corpo della cappa dello stesso colore
- Adatta per ogni ambiente – per evacuazione e ricircolo

Numero EAN: 4002516802488 / Numero di materiale: 12534190 /
Vecchio numero di materiale: 28H1950BCH

Modello	
Cappa aspirante a parete	•
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	Filtro a carbone attivo DKF 29
Design	
Colore	Nero ossidiana
Comfort d'uso	
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
Interruttore ON/OFF	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	B
Consumo energetico annuo in kWh/anno	56,8
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	C
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	2
Illuminazione	
LED	•
Numero x watt	1 x 3,2 W
Intensità luminosa in Lx	300 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente alternata (motore AC)	•
Aria di sfato	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	240
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	315
Potenza aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	385
Potenza di aerazione livello booster (m ³ /h)	630
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	52,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	55,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	60,0
Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	38,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	41,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	46,0
Pressione sonora livello booster (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	54,0
Ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	205

DAH 1950 Active

Cappa aspirante a parete

con illuminazione a LED a risparmio energetico ed eleganti comandi touch



Numero EAN: 4002516802488 / Numero di materiale: 12534190 /
Vecchio numero di materiale: 28H1950BCH

Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	275
Potenza aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	370
Portata aria livello di Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	570
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	56,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	60,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	66,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	74,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	41,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	46,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	52,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	60,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Vetro di sicurezza monostrato (ESG)	•
Dati tecnici	
Altezza complessiva cappa a sfato e con aspiratore esterno in mm	830-1210
Altezza complessiva cappa a ricircolo e con aspiratore esterno in mm	443
Altezza complessiva min. cappa a sfato e con aspiratore esterno in mm	830
Larghezza del corpo cappa in mm	898
Altezza complessiva max. cappa a sfato e con aspiratore esterno in mm	1210
Altezza del corpo cappa in mm	443
Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm	443
Profondità del corpo cappa in mm	388
Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm	443
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	14,5
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,3
Spina schuko	•
Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650
Potenza massima assorbita in kW	0,24
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfato superiore	•
Allacciamento sfato superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfato in mm	150
Accessori in dotazione	
Valvola di ritenuta	•

DAH 1950 Active

Cappa aspirante a parete

con illuminazione a LED a risparmio energetico ed eleganti comandi touch



Numero EAN: 4002516802488 / Numero di materiale: 12534190 /
Vecchio numero di materiale: 28H1950BCH

Accessori acquistabili



Filtro a carboni attivi

Nein

DAH 1950 Active

Cappa aspirante a parete

con illuminazione a LED a risparmio energetico ed eleganti comandi touch



DAH1950 Installation drawings