

DAH 2960 Escala
Cappa aspirante a parete
con Con@ctivity e comandi touch intelligenti per un uso confortevole



- Libertà di movimento: con schermo in vetro largo 898 mm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Una coppia perfetta: pannello in vetro e corpo della cappa dello stesso colore
- Adatta per ogni ambiente – per evacuazione e ricircolo

Numero EAN: 4002516802495 / Numero di materiale: 12534200 /
Vecchio numero di materiale: 28H2960BCH

Modello	
Cappa aspirante a parete	•
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	Filtro a carbone attivo DKF 29
Design	
Colore	Nero ossidiana
Aspirazione perimetrale	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
Interruttore ON/OFF	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	B
Consumo energetico annuo in kWh/anno	72,3
Classe di efficienza fluidodinamica	B
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	D
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	2
Illuminazione	
LED	•
Numero x watt	1 x 3,2 W
Intensità luminosa in Lx	300 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente alternata (motore AC)	•
Aria di sfato	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	215
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	315
Potenza aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	415
Potenza di aerazione livello booster (m ³ /h)	675
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	41,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	53,0
Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	65,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	27,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	33,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	39,0

DAH 2960 Escala
Cappa aspirante a parete
con Con@ctivity e comandi touch intelligenti per un uso confortevole



Numero EAN: 4002516802495 / Numero di materiale: 12534200 /
Vecchio numero di materiale: 28H2960BCH

Pressione sonora livello booster (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13 51,0

Ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591	190
Potenza aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591	280
Potenza aria livello 3 (m³/h) secondo EN 61591	380
Portata aria livello di Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	575
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	54,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	60,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	71,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	33,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	40,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	46,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Vetro di sicurezza monostrato (ESG)	•
Dati tecnici	
Altezza complessiva cappa a sfianto e con aspiratore esterno in mm	830-1210
Altezza complessiva cappa a ricircolo e con aspiratore esterno in mm	443
Altezza complessiva min. cappa a sfianto e con aspiratore esterno in mm	830
Larghezza del corpo cappa in mm	898
Altezza complessiva max. cappa a sfianto e con aspiratore esterno in mm	1210
Altezza del corpo cappa in mm	443
Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm	443
Profondità del corpo cappa in mm	388
Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm	443
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	18,0
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,3
Spina schuko	•
Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650
Potenza massima assorbita in kW	0,20
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfianto superiore	•

DAH 2960 Escala

Cappa aspirante a parete

con Con@ctivity e comandi touch intelligenti per un uso confortevole



Numero EAN: 4002516802495 / Numero di materiale: 12534200 /

Vecchio numero di materiale: 28H2960BCH

Allacciamento sfiato superiore e posteriore

•

Diametro manicotto di sfiato in mm

150

Accessori in dotazione

Valvola di ritenuta

•

Accessori acquistabili



Filtro a carboni attivi

Nein

DAH 2960 Escala

Cappa aspirante a parete

con Con@ctivity e comandi touch intelligenti per un uso confortevole



DAH2960 Installation drawings