

PUR 98 W

Cappa aspirante a parete
con tasti EasySwitch per facilità d'uso e illuminazione a LED



- Design senza tempo: pannello cappa nero opaco largo 898 mm
- Potente: 650 m³/h nel livello di Booster
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover
- Adatta per ogni ambiente – per evacuazione e ricircolo

Numero EAN: 4002516798590 / Numero di materiale: 12540930 /
Vecchio numero di materiale: 28419855CH

Struttura e design	
Colore apparecchio	Nero opaco
Modello	
Cappa aspirante a parete	•
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUW 20
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF 12-P, DKF12-R
Comfort d'uso	
Comandi elettronici	•
Uso	Tasti LED
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
Livelli di Booster	1
Efficienza e sostenibilità	
Consumi energetici annui in kWh/anno	49,7
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A
Classe di efficacia di separazione dei grassi	A
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Pulizia semplice	
Corpo della cappa facile da pulire – CleanCover	•
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso in acciaio inossidabile lavabili in lavastoviglie (a 10 strati)	3
Illuminazione	
Numero x watt	3 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	450 lx
Temperatura colore in K	3000 Kelvin
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente alternata (motore AC)	•
Aria di sfato	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	265
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	320
Portata aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	395
Portata aria livello di Booster 1 (m ³ /h)	650
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	52,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	56,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	67,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	32,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	37,0

PUR 98 W

Cappa aspirante a parete
con tasti EasySwitch per facilità d'uso e illuminazione a LED



Numero EAN: 4002516798590 / Numero di materiale: 12540930 /
Vecchio numero di materiale: 28419855CH

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re 20 µPa) secondo
EN 60704-2-13 41,0

Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 20 µPa)
secondo EN 60704-2-13 52,0

Ricircolo

Portata aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591 190

Portata aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591 270

Portata aria livello 3 (m³/h) secondo EN 61591 330

Portata aria livello di Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591 460

Potenza sonora livello 1 (dB(A) re 1 pW) secondo
EN 60704-3 54,0

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re 1 pW) secondo
EN 60704-3 60,0

Potenza sonora livello 3 (dB(A) re 1 pW) secondo
EN 60704-3 64,0

Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 1 pW) secondo
EN 60704-3 71,0

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo
EN 60704-2-13 39,0

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re 20 µPa) secondo
EN 60704-2-13 45,0

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re 20 µPa) secondo
EN 60704-2-13 48,0

Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 20 µPa)
secondo EN 60704-2-13 56,0

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza

•

Dati tecnici

Altezza complessiva cappa a sfianto e con aspiratore esterno
in mm 685–1005

Altezza complessiva per cappe aspiranti con funzionamento
a ricircolo in mm 815–1135

Larghezza del corpo cappa in mm 898

Altezza complessiva min. cappa a sfianto e con aspiratore
esterno in mm 685

Altezza complessiva max. cappa a sfianto e con aspiratore
esterno in mm 1005

Altezza del corpo cappa in mm 62

Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm 815

Profondità del corpo cappa in mm 500

Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm 1135

Peso netto in kg 25,0

Lunghezza del cavo elettrico in m 1,5

Spina schuko

•

Altezza minima sopra il piano cottura elettrico in mm 450

Distanza minima su piano cottura a gas (max. 12,6 kW
potenza totale, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm 650

Numero di fasi 1

Potenza massima assorbita in kW 0,22

Tensione in V 230

Protezione in A 10

PUR 98 W

Cappa aspirante a parete
con tasti EasySwitch per facilità d'uso e illuminazione a LED



Numero EAN: 4002516798590 / Numero di materiale: 12540930 /
Vecchio numero di materiale: 28419855CH

Frequenza in Hz 50

Istruzioni di montaggio

Allacciamento sfiato superiore

•

Allacciamento sfiato superiore e posteriore

•

Diametro manicotto di sfiato in mm

150

Camino telescopico

•

Accessori in dotazione

Valvola di ritenuta

•

Accessori acquistabili

Filtro a carboni attivi rigenerabile

DKF 12-R

