

DAS 4520  
Cappa piatta  
con comandi EasySwitch per un uso confortevole



- Design classico – pannello in acciaio inox, larghezza 55 cm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Illuminazione uniforme grazie a listello a LED
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Funz. a ricircolo con filtro Active AirClean o Longlife AirClean

Numero EAN: 4002516798712 / Numero di materiale: 12541030 /  
Vecchio numero di materiale: 28S4520MCH

<b>Modello</b>	
Cappa a pannello piatto	•
Colore scocca	Nero opaco
<b>Modalità di funzionamento</b>	
Tipo di guida aria	commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUU 151,DUU 150
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
EasySwitch	•
Livelli di Booster	1
Spegnimento livello booster programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Spia saturazione filtro a carbone attivo	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A++
Motore ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	26,9
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
<b>Pulizia semplice</b>	
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
<b>Sistema di filtraggio</b>	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	1
<b>Illuminazione</b>	
LED	•
Numero x watt	1 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	330 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Funzione dimmer	•
<b>Aspiratore</b>	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente continua (motore DC)	•
<b>Aria di sfato</b>	
Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	175
Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	275
Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	385
Potenza di aerazione livello booster (m <sup>3</sup> /h)	585
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	38,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	48,0

DAS 4520  
Cappa piatta  
con comandi EasySwitch per un uso confortevole



Numero EAN: 4002516798712 / Numero di materiale: 12541030 /  
Vecchio numero di materiale: 28S4520MCH

Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	56,0
Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	66,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	25,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	34,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	42,0
Pressione sonora livello booster (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	53,0
<b>Ricircolo</b>	
Potenza aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591	160
Potenza aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591	260
Potenza aria livello 3 (m³/h) secondo EN 61591	370
Potenza di aerazione livello booster (m³/h) secondo EN 61591	570
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	43,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	53,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	62,0
Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	72,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	29,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	40,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	48,0
Pressione sonora livello booster (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	59,0
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza del corpo cappa in mm	546
Altezza del corpo cappa in mm	36
Profondità del corpo cappa in mm	273
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650
Peso netto in kg	11,0
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,7
Spina schuko	•
Potenza massima assorbita in kW	0,09
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50

DAS 4520  
Cappa piatta  
con comandi EasySwitch per un uso confortevole



Numero EAN: 4002516798712 / Numero di materiale: 12541030 /  
Vecchio numero di materiale: 28S4520MCH

#### Istruzioni di montaggio

Allacciamento sfiato superiore

•

Diametro manicotto di sfiato in mm


150

#### Accessori in dotazione

Valvola di ritenuta

•

DAS 4520  
Cappa piatta  
con comandi EasySwitch per un uso confortevole



DAS2520, DAS4520, Installation drawings