

DAC 2940 Stella  
Aspiratore a soffitto  
con design compatto, 880 mm di larghezza incluso telecomando DARC 7



- Installazione semplice con funzionamento a ricircolo e Plug&Play
- Motore ECO prestazioni elevate, risparmio energetico e silenziosità
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Pannello da personalizzare

Numero EAN: 4002516802877 / Numero di materiale: 12549610 /  
Vecchio numero di materiale: 28C2940SCH

<b>Modello</b>	
Aspiratore a soffitto	•
<b>Struttura e design</b>	
Colore	Acciaio inox
<b>Modalità di funzionamento</b>	
Tipo di guida aria	commutabile
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF 35-P
<b>Design</b>	
Aspirazione perimetrale	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
EasySwitch	•
Interruttore ON/OFF	•
Spegnimento livello booster programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Saturazione filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione filtri a carbone attivo programmabile	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A++
Motore ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	31,7
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	C
<b>Sistema di filtraggio</b>	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	4
<b>Illuminazione</b>	
LED	•
Numero x watt	2 x 7,2 W
Intensità luminosa in Lx	525 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Funzione dimmer	•
<b>Aspiratore</b>	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente continua (motore DC)	•
<b>Aria di sfato</b>	
Potenza aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591	235
Potenza aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591	400
Potenza aria livello 3 (m³/h) secondo EN 61591	510
Potenza di aerazione livello booster (m³/h)	685
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	43,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	55,0

DAC 2940 Stella  
Aspiratore a soffitto  
con design compatto, 880 mm di larghezza incluso telecomando DARC 7



Numero EAN: 4002516802877 / Numero di materiale: 12549610 /  
Vecchio numero di materiale: 28C2940SCH

Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	61,0
Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	28,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	40,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	45,0
Pressione sonora livello booster (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	53,0
<b>Ricircolo</b>	
Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	165
Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	325
Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	425
Portata aria livello di Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	525
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	46,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	59,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	65,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	70,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	31,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	44,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	50,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	54,0
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
<b>Dati tecnici</b>	
Altezza complessiva min. cappa a sfiato e con aspiratore esterno in mm	196
Larghezza del corpo cappa in mm	880
Altezza complessiva max. cappa a sfiato e con aspiratore esterno in mm	196
Altezza del corpo cappa in mm	196
Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm	196
Profondità del corpo cappa in mm	500
Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm	196
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	16,7
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,4
Spina schuko	•
Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650
Potenza massima assorbita in kW	0,17
Tensione in V	230
Protezione in A	10

DAC 2940 Stella

Aspiratore a soffitto

con design compatto, 880 mm di larghezza incluso telecomando DARC 7




Numero EAN: 4002516802877 / Numero di materiale: 12549610 /  
Vecchio numero di materiale: 28C2940SCH

Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
<b>Istruzioni di montaggio</b>	
Allacciamento sfiato laterale	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
<b>Accessori in dotazione</b>	
Riduttore con Ø da 150 a 125 mm	•
Telecomando	•
Valvola di ritenuta	•
<b>Accessori acquistabili</b>	
Filtro a carboni attivi	Nein

## DAC 2940 Stella

Aspiratore a soffitto

con design compatto, 880 mm di larghezza incluso telecomando DARC 7



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings