

DAC 4240 Stella Ambient

Aspiratore a soffitto

con illuminazione ambiente, compatto e potente, 1165 mm di larghezza



- Installazione semplice con funzionamento a ricircolo e Plug&Play
- Comfort d'uso: grazie a Con@ctivity e con telecomando incluso
- Motore ECO con i livelli di rumorosità più bassi a portata aria elevata
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Pannello da personalizzare

Numero EAN: 4002516802884 / Numero di materiale: 12549620 /
Vecchio numero di materiale: 28C4240SCH

Modello	
Aspiratore a soffitto	•
Struttura e design	
Colore	Acciaio inox
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF 35-P
Design	
Aspirazione perimetrale	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
EasySwitch	•
Interruttore ON/OFF	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spegnimento livello booster programmabile	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Saturazione filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione filtri a carbone attivo programmabile	•
Pacchetto Silence	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A++
Motore ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	31,2
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	C
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	4
Illuminazione	
LED	•
Numero x watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Intensità luminosa in Lx	440 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Funzione dimmer	•
Illuminazione ambiente	•
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente continua (motore DC)	•
Aria di sfato	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	235
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	400
Potenza aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	510
Potenza di aerazione livello booster (m ³ /h)	685
Portata aria livello di Booster 2 (m ³ /h)	750

DAC 4240 Stella Ambient

Aspiratore a soffitto

con illuminazione ambiente, compatto e potente, 1165 mm di larghezza



Numero EAN: 4002516802884 / Numero di materiale: 12549620 /
Vecchio numero di materiale: 28C4240SCH

Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 43,0

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 54,0

Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 60,0

Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 66,0

Potenza sonora livello di Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 68,0

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) 27,0

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 38,0

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 44,0

Pressione sonora livello booster (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 51,0

Pressione sonora livello di Booster 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 52,0

Ricircolo

Potenza aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591 165

Potenza aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591 320

Potenza aria livello intenso (m³/h) secondo EN 61591 520

Potenza aria livello 3 (m³/h) secondo EN 61591 420

Portata aria livello di Booster 2 (m³/h) secondo EN 61591 550

Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 45,0

Potenza sonora livello Intenso (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 68,0

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 58,0

Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 63,0

Potenza sonora livello di Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 69,0

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 30,0

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 42,0

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 48,0

Pressione sonora livello Intenso (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 52,0

Pressione sonora livello di Booster 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 54,0

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza •

Dati tecnici

Altezza complessiva min. cappa a sfiato e con aspiratore esterno in mm 196

Larghezza del corpo cappa in mm 1650

Altezza complessiva max. cappa a sfiato e con aspiratore esterno in mm 196

Altezza del corpo cappa in mm 196

DAC 4240 Stella Ambient

Aspiratore a soffitto

con illuminazione ambiente, compatto e potente, 1165 mm di larghezza




Numero EAN: 4002516802884 / Numero di materiale: 12549620 /
Vecchio numero di materiale: 28C4240SCH

Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm	196
Profondità del corpo cappa in mm	500
Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm	196
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	21,4
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,4
Spina schuko	•
Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore \leq 4,5 kW) in mm	650
Potenza massima assorbita in kW	0,19
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfiato laterale	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Accessori in dotazione	
Riduttore con \varnothing da 150 a 125 mm	•
Telecomando	•
Valvola di ritenuta	•
Accessori acquistabili	
Filtro a carboni attivi	Nein

DAC 4240 Stella Ambient

Aspiratore a soffitto

con illuminazione ambiente, compatto e potente, 1165 mm di larghezza



DAC2240, DAC4240 Installation drawings