

DAC 4943 EXTA Stella Ambient

Aspiratore a soffitto

con illuminazione ambiente, compatto e potente, 880 mm di larghezza



- in combinazione con un aspiratore esterno
- Comfort d'uso: grazie a Con@ctivity e con telecomando incluso
- Per il miglior funzionamento – accessori per l'aerazione
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Pannello

Numero EAN: 4002516796862 / Numero di materiale: 12549640 /
Vecchio numero di materiale: 28C4943SD

Struttura e design	
Colore apparecchio	Acciaio inox
Modello	
Aspiratore a soffitto	•
Modalità di funzionamento	
Funzionamento esterno	•
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF 35-P
Design	
Aspirazione perimetrale	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
EasySwitch	•
Interruttore ON/OFF	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
Livelli di Booster	1
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Spia saturazione filtro a carbone attivo	•
Pacchetto Silence	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumi energetici annui in kWh/anno	116,8
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	C
Classe di efficacia di separazione dei grassi	C
Classe di efficienza fluidodinamica	C
Classe di efficienza luminosa	A
Pulizia semplice	
Corpo della cappa facile da pulire – CleanCover	•
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso in acciaio inossidabile lavabili in lavastoviglie (a 10 strati)	4
Illuminazione	
Numero x watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Intensità luminosa in lx	470 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Funzione dimmer	•
Illuminazione ambiente	•
Aria di sfato	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	350
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	500
Portata aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	600
Portata aria livello di Booster 1 (m ³ /h)	715
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	49,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	57,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	60,0

DAC 4943 EXTA Stella Ambient

Aspiratore a soffitto

con illuminazione ambiente, compatto e potente, 880 mm di larghezza



Numero EAN: 4002516796862 / Numero di materiale: 12549640 /

Vecchio numero di materiale: 28C4943SD

Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3 64,0

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13 33,0

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13 41,0

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13 45,0

Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13 48,0

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza •

Dati tecnici

Larghezza del corpo cappa in mm 880

Altezza complessiva min. cappa a sfianto e con aspiratore esterno in mm 196

Altezza complessiva max. cappa a sfianto e con aspiratore esterno in mm 196

Altezza del corpo cappa in mm 196

Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm 196

Profondità del corpo cappa in mm 500

Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm 196

Peso netto in kg 15,1

Lunghezza del cavo elettrico in m 1,4

Spina schuko •

Altezza minima sopra il piano cottura elettrico in mm 450

Distanza minima su piano cottura a gas (max. 12,6 kW potenza totale, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm 650

Numero di fasi 1

Potenza massima assorbita in kW 0,01

Tensione in V 230

Protezione in A 10

Frequenza in Hz 50

Istruzioni di montaggio

Allacciamento sfianto laterale •

Diametro manicotto di sfianto in mm 150

Accessori in dotazione

Riduttore con Ø da 150 a 125 mm •


Telecomando •

Valvola di ritenuta •

DAC 4943 EXTA Stella Ambient

Aspiratore a soffitto

con illuminazione ambiente, compatto e potente, 880 mm di larghezza



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings