

## Guard M1 Cat & Dog Aspirapolvere a traino alta potenza aspirante | attacco per rimozione peli | ideale per chi ha animali



- ComfortFit: sviluppato per i più alti standard di igiene
- Durevole: testato per una durata di 20 anni\*
- Tubo telescopico EasySlide regolabile in altezza
- Tasto Modalità per regolare la potenza aspirante in base alle proprie esigenze
- Pratico scomparto con accessorio composto da tre elementi per più comfort
- Elegante concetto di design e icone LED illuminate
- Portata maggiore, meno cambi di presa: raggio d'azione di 11 m
- Turbospazzola: rimuove lo sporco ostinato e i peli di animali
- Il filtro Active AirClean neutralizza gli odori sgradevoli

\* Durante la fase di sviluppo della serie di aspirapolvere Guard, Miele ha testato i modelli e i componenti per 750 ore di utilizzo (= 37,5 ore all'anno) in diversi livelli di potenza. Maggiori informazioni: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

Numero EAN: 4002516795322 / Numero di materiale: 12560440 /  
Vecchio numero di materiale: 41VZF033CH

<b>Struttura e design</b>	
Colore	Nero ossidiana
<b>Modello</b>	
Aspirapolvere a traino con sacchetto polvere	•
Marchio prodotto	Guard M1
Versione motore	PowerLine
Tipo prodotto	SVZF0
<b>Comfort d'uso</b>	
Regolazione elettronica della potenza aspirante	Tasto Mode
Maniglia ergonomica per il trasporto	•
Impugnatura ergonomica	•
Tubo aspirante	Tubo telescopico medio, HES
Park-System per pause di lavoro	•
Park-System per riporre	su entrambi i lati
Avvolgimento cavo Comfort	•
<b>Mobilità</b>	
Rotelle girevoli con perno in acciaio delicate sul pavimento	•
Snodo in tre punti	•
Raggio d'azione in m	11
Lunghezza cavo in m	7,5
<b>Sistema di filtraggio</b>	
Tipo di sacchetto aspirapolvere	HyClean Pure CO
Volume sacchetto polvere in l	4,5
Indicazione sostituzione sacchetto polvere	•
Filtro di sfiato	Filtro Active AirClean
Filtro salvamotore	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema di bloccaggio per bocchetta e impugnatura	•
Posizionamento automatico del sacchetto polvere	•
Fascia paraurti su tutto il perimetro	•
<b>Dati tecnici</b>	
Potenza in Watt	890
Volume in dB	77,0
Larghezza in mm	496
Altezza in mm	227
Peso in kg	6,7
<b>Accessori in dotazione</b>	
Accessorio composto da tre elementi	integrato
Bocchetta per poltrone	•
Bocchetta a lancia	•
Pennello setole sintetiche	•
Bocchetta per pavimenti	•
Turbospazzola STB 305-3	•