

Guard M1 Parquet Flex
Aspirapolvere a traino
elevata potenza aspirante | design elegante | delicato su pavimenti duri



- ComfortFit: sviluppato per i più alti standard di igiene
- Durevole: testato per una durata di 20 anni*
- Tubo telescopico EasySlide regolabile in altezza
- Spazzola Parquet Twister per la pulizia delicata di pavimenti duri
- Ideale per i punti più difficili da raggiungere: bocchetta a lancia flessibile
- Filtro AirClean Plus: oltre il 99,99%** di capacità di trattenere la polvere
- Tasto Modalità per regolare la potenza aspirante in base alle proprie esigenze
- Pratico scomparto con accessorio composto da tre elementi per più comfort
- Elegante concetto di design e icone LED illuminate
- Portata maggiore, meno cambi di presa: raggio d'azione di 11 m

* Durante la fase di sviluppo della serie di aspirapolvere Guard, Miele ha testato i modelli e i componenti per 750 ore di utilizzo (= 37,5 ore all'anno) in diversi livelli di potenza. Maggiori informazioni: miele.com/20years

** in base a IEC 62885-2:2021

Numero EAN: 4002516795353 / Numero di materiale: 12560470 /
Vecchio numero di materiale: 41VTF035CH

Struttura e design	
Colore	Bianco brillante
Modello	
Aspirapolvere a traino con sacchetto polvere	•
Marchio prodotto	Guard M1
Versione motore	PowerLine
Tipo prodotto	SVTFO
Comfort d'uso	
Regolazione elettronica della potenza aspirante	Tasto Mode
Maniglia ergonomica per il trasporto	•
Impugnatura ergonomica	•
Tubo aspirante	Tubo telescopico medio, HES
Park-System per pause di lavoro	•
Park-System per riporre	su entrambi i lati
Avvolgimento cavo Comfort	•
Mobilità	
Rotelle girevoli con perno in acciaio delicate sul pavimento	•
Snodo in tre punti	•
Raggio d'azione in m	11
Lunghezza cavo in m	7,5
Sistema di filtraggio	
Tipo di sacchetto aspirapolvere	HyClean Pure CO
Volume sacchetto polvere in l	4,5
Indicazione sostituzione sacchetto polvere	•
Filtro di sfiato	Filtro AirClean Plus
Filtro salvamotore	•
Sicurezza	
Sistema di bloccaggio per bocchetta e impugnatura	•
Posizionamento automatico del sacchetto polvere	•
Fascia paraurti su tutto il perimetro	•
Dati tecnici	
Potenza in Watt	890
Volume in dB	77,0
Larghezza in mm	496
Altezza in mm	227
Peso in kg	6,7
Accessori in dotazione	
Accessorio composto da tre elementi	integrato
Bocchetta per poltrone	•
Bocchetta a lancia	•
Bocchetta a lancia extra lunga e flessibile	•
Pennello setole sintetiche	•
Spazzola per pavimenti	Parquet Twister SBB 300-3
Bocchetta per pavimenti	•